

記録部品 廃止対象商品一覧(2019年12月17日時点)

		廃止品		同等品		
代表カテゴリ名	メーカー名	シリーズ名称	型番	メーカー名	シリーズ名称	型番
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-18N	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-18N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-24N	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-24N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-32N	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-32N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-10N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-10N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-11N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-11N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-13N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-13N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-9N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-9N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-12N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-12N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-2N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-2N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-6N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-6N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-8N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-8N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-3N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-3N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-4N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-4N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-5N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-5N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-7N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-7N
ケーブルクリップ	ミスミ	ケーブルクリップ(ナイロン製)	AB-14N-100P	ヘラマンタイト	インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード	AB-14N
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG132	ヘラマンタイト	エッジ保護 自在フック	TG-132
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG082	ヘラマンタイト	エッジ保護 自在フック	TG-082
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG082	ヘラマンタイト	エッジ保護 自在フック	TG-082
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG107	ヘラマンタイト	エッジ保護 自在フック	TG-107
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG045	ヘラマンタイト	エッジ保護 自在フック	TG-045
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG032	ヘラマンタイト	自在フック 6ナイロン製 屋内用	TG-032
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG016	ヘラマンタイト	自在フック 6ナイロン製 屋内用	TG-016
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG024	ヘラマンタイト	自在フック 6ナイロン製 屋内用	TG-024
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG012	ヘラマンタイト	自在フック 6ナイロン製 屋内用	TG-012
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG032-100P	ヘラマンタイト	自在フック 6ナイロン製 屋内用	TG-032
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG016-100P	ヘラマンタイト	自在フック 6ナイロン製 屋内用	TG-016
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG024-100P	ヘラマンタイト	自在フック 6ナイロン製 屋内用	TG-024
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(スリット入り) 四角穴エッジガード可	TH-016	ヘラマンタイト	グロメット	TH-016
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(自在フック)	TG012-100P	ヘラマンタイト	自在フック 6ナイロン製 屋内用	TH-012
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(スリット入り) 四角穴エッジガード可	TH-024	ヘラマンタイト	グロメット	TH-024
ケーブルフック	ミスミ	コの字型フック(スリット入り) 四角穴エッジガード可	TH-012	ヘラマンタイト	グロメット	TH-012
ダクトアクセサリー	ミスミ	配線ダクト固定用リベット(押し込み式)	PR-1	ヘラマンタイト	ダクトリベット	PR-1
ナイロンコネクタ	ミスミ	ワゴンコネクタ ライティングコネクタ	LC-TW-50P	ワゴ	ライティングコネクタ LCシリーズ	LC-TW
結束バンド	ミスミ	メタルコンテント結束バンド	MCTS150-BLU-20P	ヘラマンタイト	メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)	MCTS150-BLU
結束バンド	ミスミ	メタルコンテント結束バンド	MCTS100-BLU-20P	ヘラマンタイト	メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)	MCTS100-BLU
結束バンド	ミスミ	メタルコンテント結束バンド	MCTS200-BLU	ヘラマンタイト	メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)	MCTS200-BLU
結束バンド	ミスミ	フッ素樹脂結束バンド	T18R-TZ-20P	ヘラマンタイト	インシュロック MSタイ(ふっ素樹脂) 耐熱・耐薬品グレード	T18R-TZ
結束バンド	ミスミ	フッ素樹脂結束バンド	T30R-TZ-20P	ヘラマンタイト	インシュロック MSタイ(ふっ素樹脂) 耐熱・耐薬品グレード	T30R-TZ
結束バンド	ミスミ	フッ素樹脂結束バンド	T50R-TZ-20P	ヘラマンタイト	インシュロック MSタイ(ふっ素樹脂) 耐熱・耐薬品グレード	T50R-TZ
結束バンド	ミスミ	結束バンド(マーキングタイプ)	IT50R-3	ヘラマンタイト	マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード	IT50R/3
結束バンド	ミスミ	結束バンド(マーキングタイプ)	IT50R-2	ヘラマンタイト	マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード	IT50R/2
結束バンド	ミスミ	耐熱結束バンド(46ナイロン製)	T18R-HR	ヘラマンタイト	インシュロック MSタイ(46ナイロン) 耐熱グレード	T18R-HR
結束バンド	ミスミ	耐熱結束バンド(46ナイロン製)	T50R-HR	ヘラマンタイト	インシュロック MSタイ(46ナイロン) 耐熱グレード	T50R-HR
結束バンド	ミスミ	耐熱結束バンド(46ナイロン製)	T30R-HR	ヘラマンタイト	インシュロック MSタイ(46ナイロン) 耐熱グレード	T30R-HR
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(プレート型)	MB5-100P	ヘラマンタイト	マウントベース(ビス止めタイプ)	MB5
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(プレート型)	MB4-100P	ヘラマンタイト	マウントベース(ビス止めタイプ)	MB4
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(スナップ止め用)	PBM9-100P	ヘラマンタイト	プッシュボーン	PBM-9
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(プレート型)	MB3-100P	ヘラマンタイト	インシュロック タイマウント	MB3
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 8	LKC-100P	ヘラマンタイト	クレードル LKC	LKC
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(プレート型)	MB5A-100P	ヘラマンタイト	インシュロック マウントベース 接着タイプ	MB5A
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(アルミレール取付用)	CM-2-100P	ヘラマンタイト	コンベア用フックマウント	CM-2
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 3	LKCSF1-100P	ヘラマンタイト	インシュロック タイマウント	LKCSF1
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 1	MB1-100P	ヘラマンタイト	インシュロック タイマウント	MB1
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 1	MB2-100P	ヘラマンタイト	インシュロック タイマウント	MB2
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 2	CL8-100P	ヘラマンタイト	タイマウント(CL8)	CL8
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 4	KR655-100P	ヘラマンタイト	インシュロック タイマウント	KR655
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 4	KR665-100P	ヘラマンタイト	インシュロック タイマウント	KR665
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 4	KR865-100P	ヘラマンタイト	インシュロック タイマウント	KR865
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 5	TY8F1-100P	ヘラマンタイト	ビス止めタイプ タイマウント TY	TY8F1
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 6	CTAM1-100P	ヘラマンタイト	アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード	CTAM1
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 6	CTAM2-100P	ヘラマンタイト	アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード	CTAM2
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(アルミレール取付用)	CM-1-100P	ヘラマンタイト	コンベア用フックマウント	CM-1
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(プレート型)	MB4A-100P	ヘラマンタイト	マウントベース(ナイロン66)	MB4A
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 4	KR765-100P	ヘラマンタイト	インシュロック タイマウント	KR765
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(プレート型)	MB2A-100P	ヘラマンタイト	マウントベース(ナイロン66)	MB2A
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(プレート型)	MB3A-100P	ヘラマンタイト	マウントベース(ナイロン66)	MB3A
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 5	TY9F1-100P	ヘラマンタイト	ビス止めタイプ タイマウント TY	TY9F1
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)	CTAM1-HS	ヘラマンタイト	耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)	CTAM1-HS
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)	KR765-HS	ヘラマンタイト	耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)	KR765-HS
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 7	FH30-100P	ヘラマンタイト	ビス止めタイプ マウントヘッド	FH30
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 7	FH18-100P	ヘラマンタイト	ビス止めタイプ マウントヘッド	FH18
結束バンド固定具・オプション	ミスミ	結束バンド固定具(ビス止めタイプ) 7	FH50-100P	ヘラマンタイト	ビス止めタイプ マウントヘッド	FH50