

■価格改定商品リスト (朝朝部品・電気部品_2019年5月27日時点)

大カテゴリ	商品カテゴリ	商品名	カタログページ数	型式
検査・測定	CCTVレンズ	CCTVレンズ (焦点距離3~100mm) : 100万画素未満用	EC-1675	EMVL-3519
検査・測定	CCTVレンズ	CCTVレンズ (焦点距離3~100mm) : 100万画素未満用	EC-1675	EMVL-316
検査・測定	CCTVレンズ	CCTVレンズ (焦点距離3~100mm) : 100万画素未満用	EC-1675	EMVL-7527
検査・測定	CCTVレンズ	CCTVレンズ (焦点距離3~100mm) : 100万画素未満用	EC-1675	EMVL-10035
検査・測定	CCTVレンズ	メガピクセル対応CCTVレンズ (4~50mm) 、100万画素以上	EC-1673	EMVL-MP614
検査・測定	CCTVレンズ	メガピクセル対応CCTVレンズ (4~50mm) 、100万画素以上	EC-1673	EMVL-MP1614
検査・測定	CCTVレンズ	メガピクセル対応CCTVレンズ (4~50mm) 、100万画素以上	EC-1673	EMVL-MP2514
検査・測定	CCTVレンズ	メガピクセル対応CCTVレンズ (4~50mm) 、100万画素以上	EC-1673	EMVL-MP3520
検査・測定	CCTVレンズ	メガピクセル対応CCTVレンズ (4~50mm) 、100万画素以上	EC-1673	EMVL-MP5028
検査・測定	CCTVレンズ	メガピクセル対応CCTVレンズ (4~50mm) 、100万画素以上	EC-1673	EMVL-MP2514J
検査・測定	CCTVレンズ	メガピクセル対応CCTVレンズ (4~50mm) 、100万画素以上	EC-1673	EMVL-MP3514J
検査・測定	CCTVレンズ	メガピクセル対応CCTVレンズ (4~50mm) 、100万画素以上	EC-1673	EMVL-MP5018J
検査・測定	CCTVレンズ	接写リング (0.5/1/2/5/10/20/40mm)	9016	EMVL-SRSET
検査・測定	CCTVレンズ	接写リング (0.5/1/2/5/10/20/40mm)	9016	EMVL-SR1
検査・測定	CCTVレンズ	接写リング (0.5/1/2/5/10/20/40mm)	9016	EMVL-SR2
検査・測定	CCTVレンズ	接写リング (0.5/1/2/5/10/20/40mm)	9016	EMVL-SR5
検査・測定	CCTVレンズ	接写リング (0.5/1/2/5/10/20/40mm)	9016	EMVL-SR10
検査・測定	CCTVレンズ	接写リング (0.5/1/2/5/10/20/40mm)	9016	EMVL-SR20
検査・測定	CCTVレンズ	接写リング (0.5/1/2/5/10/20/40mm)	9016	EMVL-SR40
検査・測定	CCTVレンズ	レンズ用フィルタ (保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)	EC-1678	EMVL-LV255
検査・測定	CCTVレンズ	レンズ用フィルタ (保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)	EC-1678	EMVL-LV270
検査・測定	CCTVレンズ	レンズ用フィルタ (保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)	EC-1678	EMVL-LV305
検査・測定	CCTVレンズ	レンズ用フィルタ (保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)	EC-1678	EMVL-PL255
検査・測定	CCTVレンズ	レンズ用フィルタ (保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)	EC-1678	EMVL-PL270
検査・測定	CCTVレンズ	レンズ用フィルタ (保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)	EC-1678	EMVL-PL305
検査・測定	UV照射器	UV照射ヘッド (スポットバー)	Web掲載品	EMUV-P6H2
検査・測定	UV照射器	UV照射ヘッド (スポットバー)	Web掲載品	EMUV-P8H2
検査・測定	カメラ	ハイビジョンカラーカメラ 1280x720	9002	EMVC-HDVT-2
検査・測定	カメラ	ハイビジョンカラーカメラ 1280x720	9002	EMVC-HDVL-5
検査・測定	カメラ	HDMI 4Kカメラ	Web掲載品	EMVC-CBHDH1
検査・測定	カメラ	無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ	EC-1667	EMVC-CB130C
検査・測定	カメラ	高速撮影対応のUSB3.0対応カメラ130~2000万画素	EC-1669	EMVC-CB500M3
検査・測定	カメラ	高速撮影対応のUSB3.0対応カメラ130~2000万画素	EC-1669	EMVC-CB640C3
検査・測定	カメラ	高速撮影対応のUSB3.0対応カメラ130~2000万画素	EC-1669	EMVC-USB3-M5M
検査・測定	カメラ	USBマイクレスコープ	EC-1671	EMVM-DE-USB
検査・測定	カメラ	USBマイクレスコープ	EC-1671	EMVM-DE-SD
検査・測定	カメラ	LEDライト付の拡大鏡	EC-1672	EMVM-MAG
検査・測定	カメラ	カメラハーネス (アナログ、2M/5M)	9010	EMVC-CBL-A-2
検査・測定	カメラ	カメラハーネス (アナログ、2M/5M)	9010	EMVC-CBL-A-5
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ用・1方向調整)	EC-1687	EMVA-CJ-X
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ用・1方向調整)	EC-1687	EMVA-CJ5-X
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ用・2方向調整)	EC-1688	EMVA-CJ-XY
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ用・1方向調整)	EC-1687	EMVA-CJ5-XL
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (LED照明用)	9025	EMVA-LTJ-L
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (フレキシブルアーム用ベース)	9024	EMVA-LTJ-FC
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (フレキシブルアーム用ベース)	9024	EMVA-LTJ-B
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ調整アダプタ)	EC-1691	EMVA-ADP
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (フレキシブルアーム用ベース)	9024	EMVA-LTJ-P
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (LED照明用)	9025	EMVA-LTJ-L2
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (Vリアブルクランプ)	9024	EMVA-VC
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (省スペースカメラスタンド)	9026	EMVA-MK500
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラポジショナー)	9025	EMVA-CDPA
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ調整アダプタ)	Web掲載品	EMVA-ADP3PA
検査・測定	カメラ・照明取付部品	カメラ取付治具	Web掲載品	EMVA-CSEVC
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ・照明用フレキシブルアーム)	Web掲載品	EMVA-SWL2
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ用・1方向調整)	EC-1687	EMVA-CJM-X
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ用・1方向調整)	EC-1687	EMVA-CJSM-X
検査・測定	カメラ・照明取付部品	取付治具 (カメラ用・1方向調整)	EC-1687	EMVA-CJSM-XL
検査・測定	カメラ・照明取付部品	-	-	EJCR1-CV1
検査・測定	カメラ・照明取付部品	-	-	EJCL1-CV1
検査・測定	カメラ・照明取付部品	-	-	EJCL1-CV2
検査・測定	カメラ・照明取付部品	-	-	EJLR14
検査・測定	カメラ・照明取付部品	-	-	EJLRL6
検査・測定	カメラ・照明取付部品	-	-	EJAXSL
検査・測定	カメラ・照明取付部品	ステーシ (移動量±10mm) バックラッシュ防止調整ねじ機構	9020	EJASX50
検査・測定	カメラ・照明取付部品	EJASX50ステーシ用 多軸変換プレート	9020	EJASPB
検査・測定	カメラ・照明取付部品	EJASX50ステーシ用 多軸変換プレート	9020	EJASLB
検査・測定	カメラ・照明取付部品	-	-	EJPCAN5520
検査・測定	デジタルオシロスコープ(オプション・その他)	オシロスコープ用プロブアクセサリ	3744	PA-106-5P
検査・測定	デジタルオシロスコープ(オプション・その他)	オシロスコープ用プロブアクセサリ	3744	PA-107-5P
検査・測定	テスタ	デジタルテスター	Web掲載品	PCST-DT9205T
検査・測定	テスタ	アナログテスター	Web掲載品	PCST-MF47
検査・測定	テスタ	テスター・工具セット デジタルテスター (アナログテスター)	6318	SP20
検査・測定	ワcro・みのむしクリップ	-	-	66-9407-100-20
検査・測定	ワcro・みのむしクリップ	-	-	66-9407-100-22
検査・測定	ワcro・みのむしクリップ	-	-	66-9407-100-21
検査・測定	ワcro・みのむしクリップ	-	-	66-9407-200-20
検査・測定	ワcro・みのむしクリップ	-	-	66-9407-200-22
検査・測定	ワcro・みのむしクリップ	-	-	66-9407-200-21
検査・測定	ワcro・みのむしクリップ	-	-	66-9645-100-21
検査・測定	ワcro・みのむしクリップ	-	-	66-9645-100-22
検査・測定	映像切替/変換	コンボジットビデオ⇄VGA変換機	9205	PNVC-CM398-R
検査・測定	画像処理(オプション・その他)	キヤリブレーション用プレート	9006	EMVC-CAB
検査・測定	電流クランプ	5Aメーター (オートレンジ)	Web掲載品	PCST-TY3066TA