

■価格改定商品リスト (朝朝部品・電気部品 2019年5月27日時点)

大カテゴリ	商品カテゴリ	商品名	カタログページ数	型式
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)	Web掲載品	PCN-2M-20B
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)	Web掲載品	PCN-9D-50
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWIシリーズ(超小型)	EC-348	MWI-M20-TB20
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)	Web掲載品	MWI-57G50-TB50
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)	Web掲載品	KWI-ML20-HTB20
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-341	MWS-F40-HT40
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-345	MWS-M40-HT40
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-345	MWS-M34-HT34
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-345	MWS-M20-HT20
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-345	MWS-M26-HT26
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-345	MWS-M50-HT50
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-356	MWS-D525B-HT25
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-356	MWS-D525B-HT25
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-356	MWS-D537A-HT37
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-358	MWS-MDR50-HT50
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-359	MWS-57G24-HT24
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-359	MWS-57G50-HT50
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	P L Cコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)	EC-335	MWS-F40HT34-MT-3
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	P L Cコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)	EC-335	MWS-M40HT34-MT-3
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	P L Cコネクタ端子台(オムロン 入力用)	EC-336	MWS-M40HT34-OM-1
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	P L Cコネクタ端子台(オムロン 出力用)	5004	MWS-M40HT34-OM-2
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	*+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)	EC-337	MWS-M40T40-MT
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	*+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)	EC-337	MWS-F40T40-MT
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	*+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用) MIL	EC-338	MWS-M40T40-OM-1
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	*+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用) MIL	EC-338	MWS-M40T40-OM-2
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	*+comPLCコネクタ端子台(キーエンス・KV Nano用)	EC-339	MWS-M34T40-KV
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	MWSシリーズ (Jネアアップ)	EC-345	MWS-M34-HT34-KV
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)	EC-361	MWSV-PS7DW-32
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)	EC-361	MWSV-PS7D-J3
端子台	インターフェイス端子台(丸・Y端子式)	RJ-45コネクタ端子台	EC-362	MWH-RJ45
端子台	インターフェイス端子台(標準端子式)	PMSDWシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ5mm)	Web掲載品	PMSDW-40H4
端子台	エンドプレート	MKBシリーズ 銅板	5103	MKB10E-10P
端子台	コモン端子台	コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対10x2種	EC-388	MWI-COM-P10N10
端子台	コモン端子台	コモン端子台 単種 1対15	EC-385	MWS-COM-TB15
端子台	コモン端子台	嵌式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9 x 2種	EC-390	MWS-COM2-E19
端子台	コモン端子台	コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)	EC-387	ESAW-TCM310-5P
端子台	センサターミナル	G71C リレーターミナル(分岐中継用)	Web掲載品	MWI-F40M20P-OUT-OM
端子台	センサターミナル	G71C リレーターミナル(分岐中継用)	Web掲載品	MWI-F40M20P-OUT-MTB-R
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列超小型組タイプ	EC-408	RTK-10M-9P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列超小型組タイプ	EC-408	RTK-10M-11P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列超小型組タイプ	EC-408	RTK-10M-12P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列超小型組タイプ	EC-408	RTK-10M-21P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列超小型組タイプ	EC-408	RTK-10M-25P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)	5116	ML-24-14P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)	5116	ML-24-16P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	1列小型タイプ	5116	ML-4053EXF-2P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	1列小型タイプ	5116	ML-4053EXF-3P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	1列小型タイプ	5116	ML-4053EXF-4P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	1列小型タイプ	5116	ML-4053EXF-5P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	1列小型タイプ	5116	ML-4053EXF-6P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・10A・M3)	EC-427	TB-10-2PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・10A・M3)	EC-427	TB-10-3PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・10A・M3)	EC-427	TB-10-4PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・10A・M3)	EC-427	TB-10-6PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・10A・M3)	EC-427	TB-10-10PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・10A・M3)	EC-427	TB-10-12PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・20A・M3.5)	EC-427	TB-20-3PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・20A・M3.5)	EC-427	TB-20-4PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・20A・M3.5)	EC-427	TB-20-6PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	2列小型タイプ(低背・20A・M3.5)	EC-427	TB-20-10PR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	絶縁キャップ(多連タイプ・T分岐配線対応)	EC-439	ISCP-32
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	絶縁キャップ(多連タイプ・T分岐配線対応)	EC-439	ISCP-42
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	絶縁キャップ(耐塵・防水)	EC-438	OA-QW095-3-GR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	絶縁キャップ(耐塵・防水)	EC-438	OA-QW115-3-GR
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MKBシリーズ(15A M3)	EC-399	MKB10-50P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MKBシリーズ(20A M3.5)	5101	MKB20-50P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MKBシリーズ(30A M4)	EC-400	MKB30-50P
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MKBシリーズ(65A M6・組端子台)	5102	MTB60DN-2PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MKBシリーズ(65A M6・組端子台)	5102	MTB60DN-3PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MKBシリーズ(65A M6・組端子台)	5102	MTB60DN-4PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(15A M3・組端子台)	EC-406	MT-10-2PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(15A M3・組端子台)	EC-406	MT-10-3PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(15A M3・組端子台)	EC-406	MT-10-8PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(15A M3・組端子台)	EC-406	MT-10-10PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(20A M3.5・組端子台)	EC-406	MT-20-2PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(20A M3.5・組端子台)	EC-406	MT-20-3PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(20A M3.5・組端子台)	EC-406	MT-20-4PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(20A M3.5・組端子台)	EC-406	MT-20-6PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(20A M3.5・組端子台)	EC-406	MT-20-8PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(20A M3.5・組端子台)	EC-406	MT-20-10PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(20A M3.5・組端子台)	EC-406	MT-20-12PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(30A M4・組端子台)	EC-407	MT-30-2PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(30A M4・組端子台)	EC-407	MT-30-3PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(30A M4・組端子台)	EC-407	MT-30-4PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(30A M4・組端子台)	EC-407	MT-30-6PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(30A M4・組端子台)	EC-407	MT-30-8PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(30A M4・組端子台)	EC-407	MT-30-10PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(30A M4・組端子台)	EC-407	MT-30-12PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(65A M6・組端子台)	EC-407	MTB60ST-2PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(65A M6・組端子台)	EC-407	MTB60ST-3PK
端子台	ブロック端子台(丸・Y端子式)	MTシリーズ(65A M6・組端子台)	EC-407	MTB60ST-4PK
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	2列超小型組タイプ	EC-437	261-102
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	2列超小型組タイプ	EC-437	261-103
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	2列超小型組タイプ	EC-437	261-105
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	2列超小型組タイプ	EC-437	261-108
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	4列超小型組タイプ	EC-437	261-202
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	4列超小型組タイプ	EC-437	261-203
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	4列超小型組タイプ	EC-437	261-204
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	4列超小型組タイプ	EC-437	261-205
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	4列超小型組タイプ	EC-437	261-206
端子台	ブロック端子台(標準端子式)	4列超小型タイプ(ハラ)	EC-438	261-331
端子台	記名板・シート	記名板(幅9.5mm:BNM7、幅8.5mm:KT-E)	5109	BNM7
端子台	記名板・シート	記名シール	5123	SK5-3.8
端子台	記名板・シート	記名板	5127	BN-WH
端子台	記名板・シート	MKBシリーズ 記名板	EC-453	MKB10-K-10P
端子台	止め金具	止め金具	EC-450	BNL6-10P
端子台	止め金具	MKBシリーズ 止め金具	EC-450	MKS9L-10P
端子台	止め金具	MKBシリーズ 止め金具	EC-450	MKS9H-10P
端子台	絶縁力バー	絶縁力バー	EC-452	BNC23
端子台	絶縁力バー	絶縁力バー	EC-452	BNC230
端子台	絶縁力バー	MKBシリーズ 絶縁力バー	EC-452	MKB10-CB-2P
端子台	端子台(オプション・その他)	絶縁キャップ(多連タイプ)	EC-439	OA-QTM64
端子台	端子台(オプション・その他)	1列小型タイプ用ジャンパー金具	5116	ML-3H1-2P
端子台	端子台(オプション・その他)	1列小型タイプ用ジャンパー金具	5116	ML-3H2-3P
端子台	端子台(オプション・その他)	記名板固定片(BN, BNH端子台用)	5109	BNM3

■価格改定商品リスト (制御部品・電気部品_2019年5月27日時点)

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
端子台	端子台(オプション・その他)	-	-	MKDSN-1.5-2-5.08
端子台	端子台(オプション・その他)	-	-	MKDSN-1.5-3-5.08
端子台	端子台(オプション・その他)	-	-	MKDSN-1.5-6-5.08
端子台	端子台(オプション・その他)	DINレール取付けアダプタ	5126	209-123
端子台	端子台(オプション・その他)	-	-	MWI-MIL20-HTB20-F-X
端子台	端子台(オプション・その他)	-	-	MWI-MIL40-HTB40-K-X
端子台	端子台(オプション・その他)	保守パーツ	EC-454	ESAW-TC-10P
端子台	渡り金具	ショートバー(2連、3連)	EC-446	MWSB02B-20P
端子台	渡り金具	ショートバー(2連、3連)	EC-446	MWSB02Y-20P
端子台	渡り金具	ショートバー(2連、3連)	EC-446	MWSB03B-20P
端子台	渡り金具	ショートバー(2連、3連)	EC-446	MWSB03Y-20P
端子台	渡り金具	ショートバー(コーティング有り)	EC-445	UK35-2YC
端子台	渡り金具	専用ショートバー	EC-443	ESAW-SB-10P
端子台	渡り金具	MKBシリーズ ショートバー	EC-443	MKS5B-4-20P
端子台	渡り金具	MKBシリーズ ショートバー	EC-443	MKS5B26-10P
端子台	渡り金具	MKBシリーズ ショートバー	EC-443	MKS5B-3Y-20P
端子台	渡り金具	MKBシリーズ ショートバー	EC-443	MKS5B-3.5Y-20P
端子台	渡り金具	MKBシリーズ ショートバー	EC-443	MKS5B-4Y-20P