

■価格改定商品リスト (制御部品・電気部品_2019年5月27日時点)

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
通信	データコンバータ	10BASE-T・100BASE-TX⇔100BASE-FX マルチモードSCコネクタ	8815	IEMC-MB21-R
通信	データコンバータ	自動ポーレート検知・アルミニウム製	8910	PNIC-M5101-R
通信	データコンバータ	RS-232・422・485(1ポート)	8907	PNES-JETPORT5601-R
通信	データコンバータ	最大延長30m・プラスチック製	Web掲載品	PNICO-DTE-M
通信	データコンバータ	最大延長30m・プラスチック製	Web掲載品	PNICO-DTE-F
通信	データコンバータ	最大延長30m・プラスチック製	Web掲載品	PNICO-DCE-M
通信	データコンバータ	最大延長30m・プラスチック製	Web掲載品	PNICO-DCE-F
通信	データコンバータ	最大延長200m・プラスチック製	Web掲載品	PNICO-L-DTE-M
通信	データコンバータ	USBコンバータ(IEEE-1284)	Web掲載品	PNUIC-UC-1284B-R
通信	データコンバータ	マルチOS・キーボードタイプ選択可能・USB1.1規格対応	EC-645	PNUIC-UC-100KM-R
通信	データコンバータ	延長ケーブル・USB1.1規格対応	8924	PNUEC-UE-150-R
通信	データコンバータ	USB2.0規格対応	Web掲載品	PNUIC-UD-500SA
通信	データコンバータ	RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応	8924	PNICA-ATEN3-R
通信	データコンバータ	USB1.1規格対応 (1ポート)	EC-643	PNUIC-UC-232A-R
通信	データコンバータ	USB1.1・USB2.0規格対応 (2.4ポート)	EC-644	PNUIC-UC2322-R
通信	データコンバータ	USB1.1・USB2.0規格対応 (2.4ポート)	EC-644	PNUIC-UC2324-R
通信	データコンバータ	USB1.1・USB2.0規格対応 (2.4ポート)	EC-644	PNUIC-UC4854-R
通信	ハブ	-	-	IESH-MB205-2-R
通信	ハブ	-	-	IESH-MB208-2-R
通信	ハブ	10/100/1000M 5・8ポート 2重化電源	EC-620	IESH-MB308G2-R
通信	ハブ	10/100M 5・8ポート リンク監視用リレー付き	8806	IESH-MB305-R
通信	ハブ	10/100M 5・8ポート SC1・2ポート 2重化電源	EC-621	IESH-MB305M-R
通信	ハブ	10/100M 5・8ポート SC1・2ポート 2重化電源	EC-621	IESH-MB308M-R
通信	ハブ	10/100/1000M 6ポート POE	8809	IESH-MB306GP-R
通信	ハブ	10/100M 8ポート 監視機能付き	EC-624	IESH-MB408-R
通信	ハブ	10/100M 5/8ポート プラスチックシャーシ	EC-618	IESH-MB205-R
通信	ハブ	10/100M 5/8ポート プラスチックシャーシ	EC-618	IESH-MB208-R
通信	ハブ	カスケード接続・USB2.0規格対応 (4ポート)	8922	PNUSH-USB-225GSV
通信	ハブ	ハブ用端子→電源ジャック	Web掲載品	IESH-JACK
通信	信号変換器	信号変換器 (マルチレンジ直流信号絶縁変換器)	EC-631	ETD10-TT-MM1
通信	信号変換器	信号変換器 (マルチレンジ直流信号絶縁変換器)	EC-631	ETD10-TT-MM5