

■価格改定商品リスト (配線部品_2019年5月27日時点)

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(ネジ止め)/C14	EW-2191	ID-0342-S
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(ネジ止め)/C14	EW-2191	ID-0642-S
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(ネジ止め)/C14	EW-2191	ID-1022-S
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 4連アウトレット(ネジ止め)/C13	EW-2189	83020010
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20	EW-2190	83030400
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ブラグ(UL・CSA)/C14、C20	EW-2186	83011060
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ブラグ(UL・CSA)/C14、C20	EW-2186	83011070
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ソケット(UL・CSA)/C15、C19	EW-2187	83012720
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ソケット(UL・CSA)/C15、C19	EW-2187	83012700
電源	ACコンセント・インレット	国内刃型コンセント ナイロンブラグ(PSE)/接地2Pタイプ	EW-2192	WF5015W
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ソケット(UL・CSA)/C15、C19	EW-2187	83011380
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニクリップ	EW-2223	ME2985
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/2P⇔接地2P	EW-2223	ME2966
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/2P⇔接地2P	EW-2223	ME2941T1
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P	EW-2223	MH2986
電源	ACコンセント・インレット	延長コード用部品 2P-接地2P兼用ブラグ	EW-2179	MX261
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/Aタイプ⇔B3タイプ	EW-2224	MIS-ADBA
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/Aタイプ⇔BFタイプ	EW-2224	MIS-ADBFA
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ⇔Oタイプ	EW-2224	MIS-ADOALL
電源	ACコンセント・インレット	海外刃型コンセント ソケット/SEタイプ	EW-2221	88010400
電源	ACコンセント・インレット	海外刃型コンセント 防水アウトレット/SEタイプ	EW-2222	88010300
電源	ACコンセント・インレット	海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ	EW-2222	MIS-412
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	国内刃型コンセント 挿込アウトレット専用中継ボックス	EW-2196	DS4911K
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	国内刃型コンセント 挿込アウトレット専用中継ボックス	EW-2196	DS4912
電源	延長コード	ACコード 固定長 (PSE) 両端付き	EW-2117	KBD-315K
電源	延長コード	ACコード 固定長 (PSE) 両端付き	EW-2117	SPLYP-KB-DA302K
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2090	EM2P-7A-2
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2090	EM3P-7A-3
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2090	EM2P-E7A-2
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2090	EM2P-E7A-3
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2090	EM2P-M7A-2
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 両端付き (アース付き)	EW-2096	EM2PA-W-3
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 両端付き	EW-2098	EM3P-7AW-2
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 両端付き	EW-2098	EM3P-7AW-3
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE, UL, CSA) 両端付き (3力図同時認証商品)	EW-2089	ULJP-CC-ULJPSSL-2
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2091	EM2P-E12A-3
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2090	2M-2
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2090	2M-5
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2090	2VF-2
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2090	2VF-3
電源	電源コード	ACコード 固定長 (PSE) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2097	3M-2
電源	電源コード	ACコード 固定長 (CCC) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2114	AC94-53-M-210-3
電源	電源コード	ACコード 固定長 (VDE) 片側切り落とスタイフソケット	EW-2112	MCESTS-2
電源	電源コード	ACコード 固定長 (VDE) 片側切り落とスタイフソケット	EW-2112	MCESTS-3
電源	電源コード	ACコード 固定長 (VDE) 両端付き	EW-2111	CEE3P-MS-1.8
電源	電源コード	ACコード 固定長 (VDE) 両端付き	EW-2111	CEE3P-MS-3
電源	電源コード	ACコード 固定長 (CCC) 片側切り落とスタイフブラグ	EW-2114	AC94-53-M210-3