## ■価格改定商品リスト(プラ型用部品)

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型番
大力デゴリ	中カテゴリ			
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し) ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン・定尺タイプ/バック品・ ストレートエジェクタビン・定尺タイプ/バック品・	47 47	100PACK-EPH 50PACK-EPH
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン - 定尺タイプ/バック品- ストレートエジェクタビン - 定尺タイプ/バック品-	47	50PACK-EPHE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/定尺タイプ-		EPH
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス綱SKH51/ツバ厚4mm/定尺タイプ-	47	EPHE-B
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-		EPHE-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-		EPH-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-		EPY-L
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し) ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚JIS/定尺・全長指定タイプ- ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚JIS/定尺・全長指定タイプ-		EPHJ EPHJE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/ツバ厚JIS/定尺・全長指定タイプ-	51	EPH)E-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/ツバ厚JIS/定尺・全長指定タイプ-	51	EPHJ-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス綱SKH51/ツバ厚4mm/軸径指定・全長固定タイプ-	53	EPHE-G
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/軸径指定・全長固定タイプ-		EPH-G
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/軸径指定・全長固定タイプ-		EPHJE-G
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/ツバ厚4mm/軸径指定・全長固定タイプ-		EPH)-G
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し) ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/ツパ厚4mm/釉径指定・全長固定タイプ- ストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/ツパ厚4mm/釉径・全長指定タイプ-		EPY-G EPHB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/ソバ厚4mm/軸径・全長指定タイプ-		EPHBE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/軸径・全長指定タイプ-		EPHJB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/軸径·全長指定タイプ-	55	EPHJBE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/軸径・全長指定タイプ-	55	EPYB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51+硬質クロムメッキタイプ-	59	C-EPHB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51+硬質クロムメッキタイプ-	59	C-EPHBE
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (先端加工無し) ストレートエジェクタピン (先端加工無し)	ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51+硬質クロムメッキタイプ- ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51+硬質クロムメッキタイプ-	59 59	C-EPHJB C-EPHJBF
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51+硬質クロムメッキタイプ-	59	C-EPYB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/先端面簡易ラップ・全長指定タイプ-		EPHFB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/先端面簡易ラップ・全長指定タイプ-	Web掲載品	EPHFBE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端面簡易ラップ・軸径・全長指定タイプ-		EPHFE-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端面簡易ラップ・軸径・全長指定タイプ-	Web掲載品	EPHF-L
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ厚4mm/軸径・精密全長指定・全長し寸公差+0.01_0タイプ-		EPH-LV FPHRB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し) ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ學4mm/先端R加工付・全長指定タイプ- ストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/ツバ學4mm/先端R加工付・全長指定タイプ-	Web掲載品 Web掲載品	EPHRBE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/ツバ厚4mm/先端R加工付・軸径・全長指定タイプ・		EPHRE-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工無し)	ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/ツバ厚4mm/先端R加工付・軸径・全長指定タイプ-	Web掲載品	EPHR-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工無し)	ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/精密全長指定・全長L寸公差+0.01_0タイプ-	Web掲載品	EPHVB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工付)	Z溝加工付エジェクタピン -ハイス網SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-	87	Z-EPHE-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工付)	Z溝加工付エジェクタピン -ハイス綱SKH51/ツパ厚4mm/全長指定タイプ-	87	Z-EPH-L
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工付) ストレートエジェクタピン(先端加工付)	先端加工ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ- 先端加工ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ-		EPH□A
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工付)	先端加工ストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/全長指定タイプ-		EPHJ□A
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工付)	先端加工ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ-		EPHJE□A
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工付)	先端加工ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/軸径・全長指定タイプ-		EPHB□A
ストレートエジェクタビン	ストレートエジェクタピン(先端加工付)	先端加工ストレートエジェクタビン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-	95	EPHBE□A
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(先端加工付)	先端加工ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/軸径・全長指定タイプ-		EPHJB□A
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(先端加工付)	先端加工ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/軸径・全長指定タイプ-	95	EPHJBE□A
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (刻印付) ストレートエジェクタピン (刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ- 刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ-	101 101	EPH□M EPH□MR
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ-	101	EPH1M
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (刻印付)	刻印付ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ-		EPHE□M
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタビン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-	101	EPHE□MR
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-	101	EPHE1M
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ-		EPHJ□M EPHJ□M
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (刻印付) ストレートエジェクタピン (刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ- 刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ-		EPHJ□MR EPHJE□M
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/全長指定タイプ-		EPHJE□MR
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-		EPHB□M
ストレートエジェクタビン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタビン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-	103	EPHB□MR
ストレートエジェクタビン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-		EPHB1M
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (刻印付) ストレートエジェクタピン (刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/軸径・全長指定タイプ-	103	EPHBE M
ストレートエジェクタビン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ- 刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-	103 103	EPHBE□MR EPHBE1M
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/軸径・全長指定タイプ-		EPHJB□M
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-		EPHJB□MR
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタビン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-		EPHJBE□M
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタビン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-		EPHJBE MR
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(刻印付)	刻印付ストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/ツバ厚4mm/凸文字タイプ-		EPH T
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン - ハイス網SKH51/ツバリ-4mm/凸文字タイプ-	107	EPHB□T
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (刻印付) ストレートエジェクタピン (刻印付)	刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/ツバ厚4mm/凸文字タイプ- 刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/ツバ厚4mm/凸文字タイプ-		EPHBE□T EPHE□T
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (対ス抜き)	対ス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GW-EPHB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GW-EPHBE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GW-EPHE-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GW-EPHJB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン・ハイス鋼SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ・ ガス抜きストレートエジェクタビン・ハイス鋼SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ・		GW-EPHJBE GW-EPHJE-L
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き) ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ- ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GW-EPHJE-L GW-EPHJ-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン・ハイス網SKH51/面カット/主長、軸径・主長指定タイプ・		GW-EPH-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタビン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GWS-EPHB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/面カット/全長,軸径・全長指定タイプ-	81	GWS-EPHBE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GWS-EPHE-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GWS-EPHJB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス鋼SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-	81 81	GWS-EPH3BE
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き) ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ- ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-	81 81	GWS-EPHJE-L GWS-EPHJ-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/面カット/全長、軸径・全長指定タイプ-	81	GWS-EPH-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GV-EPHB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス銅SKH51/全長, 軸径・全長指定タイプ-		GV-EPHBE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/全長,軸径・全長指定タイプ-		GV-EPHJB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/全長、軸径・全長指定タイプ-		GV-EPHJBE
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き) ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/全長,軸径・全長指定タイプ- ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス銅SKH51/全長,軸径・全長指定タイプ-		GV-EPHJ-L GV-EPH-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(ガス抜き)	カス抜きストレートエンエクタビン・ハイス網SKH51/主接、幅住・主長指定タイプ・ ガス抜きストレートエジェクタビン・ハイス網SKH51/先端径指定/全長、軸径・全長指定タイプ・		GV-EPH-L GVB-EPHB
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/先端径指定/全長、軸径・全長指定タイプ-		GVB-EPHBE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径指定/全長, 軸径・全長指定タイプ-	85	GVB-EPHJB
ストレートエジェクタビン	ストレートエジェクタピン(ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス鋼SKH51/先端径指定/全長, 軸径・全長指定タイプ-	85	GVB-EPHJBE
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン(ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス網SKH51/先端径指定/全長, 軸径・全長指定タイプ-	85	GVB-EPHJE-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/先端径指定/全長,軸径・全長指定タイプ-	85	GVB-EPHJ-L
ストレートエジェクタピン ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き) ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン - ハイス網SKH51/全長, 軸径・全長指定タイプ - ガス抜きストレートエジェクタビン - ハイス網SKH51/全長, 軸径・全長指定タイプ -		GV-EPHE-L GV-EPHJE-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタビン -ハイス網SKH51/先端径指定/全長 , 軸径・主長指定タイプ -		GVB-EPHE-L
ストレートエジェクタピン	ストレートエジェクタピン (ガス抜き)	ガス抜きストレートエジェクタピン - ハイス網SKH51/先端径指定/全長,軸径・全長指定タイプ-		GVB-EPH-L
				U CONTRACTOR CONTRACTO