

■価格改定商品リスト(エレクトロニクス部品_2020年12月23日時点)

| 商品カテゴリ | 商品名 | タイプ | 値上げ | 値下げ |
|---------------------------|---|------------------|-----|-----|
| スイッチ | 押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品) | MPB2CFM10 | ○ | |
| スイッチ | 非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22(バリュー品) | MEB | ○ | |
| 角型コネクタ | ミスミ防水2レバー式フード(ストレート) | M2FS | ○ | |
| 角型コネクタ | ミスミ防水2レバー式台座(中継固定用) | M2DC | ○ | |
| 丸型コネクタ | パヨネット式MS3101中継アダプタ(防水) | VGM3101F | ○ | |
| コネクタピン | 1625コネクタ 圧着済みコネクタケーブル | 1854T | ○ | |
| コネクタピン | EIコネクタ 圧着済みコネクタケーブル | 170204 | ○ | |
| コネクタピン | Han防水コネクタ 圧着済みコネクタケーブル | 0933 | ○ | |
| コネクタピン | コマーシャルメテック 圧着済みコネクタケーブル | 60619 | ○ | |
| コネクタピン | ダイミツコネクタ 圧着済みコネクタケーブル(D5200シリーズ) | 316040 | ○ | |
| コネクタピン | ミニコバーサル・メテック 圧着済みコネクタケーブル | 171639 | ○ | |
| ロボットケーブル | EXTTYPE2 30V UL規格 | EXTTYPE2 | | ○ |
| ロボットケーブル | EXTTYPE2SB 30V UL シールド付 | EXTTYPE2SB | | ○ |
| ロボットケーブル | MASW-BSSBD UL対応 | MASW-BSSBD | ○ | |
| ロボットケーブル | MASW-BSSBD UL規格 シールド付 | MASW-BSSBD | ○ | |
| ロボットケーブル | MASWG-CP3耐震 UL/CCC対応 | MASWG-CP3 | ○ | |
| ロボットケーブル | MASWG-CP6耐震 UL/CCC対応 | MASWG-CP6 | ○ | |
| ロボットケーブル | MRC 30V UL・CSA規格 | MRC | ○ | ○ |
| ロボットケーブル | MRC5B 30V UL・CSA規格 シールド付 | MRC5B | ○ | ○ |
| ロボットケーブル | NA20276R 30V UL規格 | NA20276R | ○ | |
| ロボットケーブル | NA20276RSB 30V UL シールド付 | NA20276RSB | ○ | |
| ロボットケーブル | NA2501T 耐震 PSE/UL対応 | NA2501T | ○ | |
| ロボットケーブル | NA2517K 耐震 PSE/UL対応 | NA2517K | ○ | |
| ロボットケーブル | NA3CTR/NA6CTR UL規格 可動電源用 | NA3CTR | ○ | |
| ロボットケーブル | NA3FVR 高屈曲 UL規格 | NA3FVR | ○ | |
| ロボットケーブル | NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付 | NA3FVRSB | ○ | |
| ロボットケーブル | NA3HR 小径高屈曲 UL規格 | NA3HR | ○ | |
| ロボットケーブル | NA3HR5B 小径高屈曲 UL規格 シールド付 | NA3HR5B | ○ | |
| ロボットケーブル | NA3MF UL2517 | NA3MF | ○ | |
| ロボットケーブル | NA3MFSB UL規格シールド付 | NA3MFSB | ○ | |
| ロボットケーブル | NA3UCR 高屈曲 UL2517対応 | NA3UCR | ○ | |
| ロボットケーブル | NA3UCRSB 高屈曲UL対応シールド付 | NA3UCRSB | ○ | |
| ロボットケーブル | NA6UCR 高屈曲UL対応 | NA6UCR | ○ | |
| ロボットケーブル | NAMF 150V UL規格 | NAMF | ○ | |
| ロボットケーブル | NAMFSB 150V UL規格 シールド付 | NAMFSB | ○ | |
| ロボットケーブル | NARVCT PSE対応 | NARVCT | ○ | |
| ロボットケーブル | NARVCTF PSE対応 | NARVCTF | ○ | |
| ロボットケーブル | NARVCTFSB PSE対応 シールド付 | NARVCTFSB | ○ | |
| ロボットケーブル | SS300R UL規格 小径・低価格 | SS300R | ○ | |
| ロボットケーブル | SS300RSB UL規格シールド付小径・低価格 | SS300RSB | ○ | |
| ロボットケーブル | SS30UCR UL/CE対応 | SS30UCR | ○ | |
| ロボットケーブル | SS3FUR UL規格 小径 | SS3FUR | ○ | |
| ロボットケーブル | SSCL3R ULリステッド(CL3)対応 | SSCL3R | ○ | |
| ロボットケーブル | SSCL3RSB ULリステッド(CL3)シールド付 | SSCL3RSB | ○ | |
| ロボットケーブル | VCTF23NX UL/PSE対応 | VCTF23NX | ○ | |
| ロボットケーブル | ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動単芯電線 定格250V | ETFE | ○ | |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | FA PSE対応 150℃耐熱 フッ素樹脂絶縁 | FA | ○ | |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | H05VK / H07VK | H05VK | ○ | ○ |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | IV PSE対応 | IV | ○ | ○ |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | KIV PSE対応 柔軟タイプ | KIV | ○ | ○ |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | KQE 60V 架橋ポリエチレン絶縁 | KQE | ○ | |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | MTW ULリステッド対応 | MTW | ○ | |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | NAUL1007 UL対応 | NAUL1007 | ○ | ○ |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | UL1007 UL・CSA対応 | UL1007 | ○ | |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | UL1015 / UL1283 / UL1284 UL・CSA対応 | UL1015 | ○ | ○ |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | UL1571 30V UL対応 | UL1571 | ○ | |
| 電気・電子・通信機器用絶縁電線 | VSF PSE対応 柔軟タイプ | VSF | ○ | |
| 同軸ケーブル | 汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ | 3D | ○ | |
| フラットケーブル | 300V UL規格 | FLEX | ○ | |
| 電力ケーブル | MAOLG-P3耐油 UL/CCC対応 | MAOLG-P3 | ○ | |
| 電力ケーブル | MAOLG-P6耐油 UL/CCC対応 | MAOLG-P6 | ○ | |
| 電力ケーブル | NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用 | NA3CT | ○ | |
| 電力ケーブル | NA3UC UL対応 | NA3UC | ○ | |
| 電力ケーブル | NA6UC UL/CSA対応 | NA6UC | ○ | |
| 電力ケーブル | NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応 | NA6UCL | ○ | |
| 電力ケーブル | NA6UCSB UL/CSA対応 シールド付 | NA6UCSB | ○ | |
| 電力ケーブル | NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ | NASVCT | ○ | |
| 電力ケーブル | NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ | NASVCTF | ○ | |
| 電力ケーブル | STOTCE ULリステッド/e-UL対応 | STOTCE | ○ | ○ |
| 電力ケーブル | S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ | S-VCT | ○ | |
| 電力ケーブル | S-VCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ | S-VCTF | ○ | ○ |
| 電力ケーブル | VCT PSE対応 ビニルキャブタイヤケーブル | VCT | ○ | ○ |
| 電力ケーブル | VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ | VCT222 | ○ | ○ |
| 電力ケーブル | VCTF PSE対応 ビニルキャブタイヤケーブル | VCTF | ○ | ○ |
| 電力ケーブル | VCTF22 柔軟ビニルキャブタイヤ | VCTF22 | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | KVC36 UL規格 | KVC36 | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | KVC36SB UL規格 シールド付 | KVC36SB | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | MVVS/SCIC 100V未満 シールド付 | MVVS | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | NA20276 UL規格 シールド付 AWG28 | NA20276 | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応 | NA20276H | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NA20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付 | NA20276HB | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NA28WSB UL 300V 二重シールド | NA28WSB | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NA28WSH UL 30V 二重シールド | NA28WSH | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NA3UCSB UL対応 シールド付 | NA3UCSB | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NAKVVS 100V未満 シールド付 | NAKVVS | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NASEシリーズ センサー用線芯識別 | NASEU | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ | NASWS | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NAV UL規格 | NAV | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NAVCSB UL規格 シールド付 | NAVCSB | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NAYC 100V未満 耐薬品/耐油性 | NAYC | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | NAYCSB 100V未満 耐薬品/耐油性 シールド付 | NAYCSB | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | OTSCVB 90V シールド付 | OTSCVB | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | SS300 UL 小径・低価格 | SS300 | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | SS300SB UL 小径・低価格 シールド付 | SS300SB | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | SS30WS UL対応 2重シールド | SS30WS | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | SSCL3 ULリステッド(CL3)対応 | SSCL3 | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | SSCL3SB ULリステッド(CL3)対応 シールド付 | SSCL3SB | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | UL20276H 架橋ポリエチレン UL対応 | UL20276H | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | UL20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付 | UL20276HB | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | UL2464SSB UL規格 シールド付 | UL2464SSB | ○ | |
| 制御・計装ケーブル | UL2464TA UL-AWM/リステッド規格 | UL2464TA | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | UL2464TASB UL-AWM/リステッド規格 シールド付 | UL2464TASB | ○ | ○ |
| 制御・計装ケーブル | 補償導線(K熱電対用)普通級・精密級・耐熱可動精密級 | NAVXG | ○ | |
| エコ電線ケーブル | NAEM3ECSB UL規格 300V 固定信号 | NAEM3ECSB | ○ | |
| 金属管 | 金属製コンジット チューブ本体(ステンレス) | FTUS12 | ○ | |
| 圧着工具・圧着工具 | MTRDOシリーズ用 圧着工具 | MTR-TOOL-DO | | ○ |
| ネジ・スペーサー | サラネジ(クロメート仕上) | SARA | ○ | |
| ネジ・スペーサー | 六角スペーサー/両端導通型(オス-オス)【4個入り】 | ESB | ○ | |
| LANケーブル(コネクタ付) | CAT5e STP (より線) LANケーブル /ロープライス | NWNMC5E-STN-SSMB | ○ | |
| LANケーブル(コネクタ付) | CAT5e STP (より線) アンクルタイプ LANケーブル | LC5EU | ○ | |
| LANケーブル(コネクタ付) | CAT5e UTP (より線) LANケーブル /ロープライス | NWGM5E-STN-SUME | ○ | |
| LANケーブル(コネクタ付) | CAT6 UTP (単線) LANケーブル | NWNMC6 | ○ | |
| LANケーブル(コネクタ付) | CAT6A STP (より線) ツメ折れ防止 LANケーブル | NWYC6A2-STP-S | ○ | |
| LANケーブル(コネクタ付) | CAT6A UTP (より線) 細径 やわらか LANケーブル | NWTC6A2-UTP-S | ○ | |
| LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体) | CC-Link IE, EtherCAT対応 産業用イーサネットケーブル CAT5e 2重シールド(単線・より線)UL対応 自由長 LANケーブル | EG5E | ○ | |
| LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体) | CC-Link IE, EtherCAT対応 産業用イーサネットケーブル CAT6A 2重シールド(より線)UL対応 自由長 LANケーブル | EG6A | ○ | |
| LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体) | FANC/CS110 CC-Link | FANC | ○ | |
| LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体) | NACC UL規格 CC-Link | NACCPW110 | ○ | |
| HDD・SSD | 取付ネジ・ジャンパピン | PCSRW | ○ | |

■価格改定商品リスト(エレクトロニクス部品_2020年12月23日時点)

| 商品カテゴリ | 商品名 | タイプ | 値上げ | 値下げ |
|------------------|------------------------------------|-------|-----|-----|
| KVM・ディスプレイエクステンダ | KVMスイッチモジュール | KVMMD | ○ | |
| KVM・ディスプレイエクステンダ | KVMスイッチ専用PS/2接続ケーブル | CBLCS | ○ | |
| KVM・ディスプレイエクステンダ | ラックマウントブラケット(KVMIO・KVMM-KNVシリーズ対応) | KVMRP | ○ | |