

■価格改定商品リスト(金型部品_2021年8月2日時点)

商品カテゴリ	商品名	タイプ	価格改定	最低発注数量変更
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-2DA6HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DOHN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DOHT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DOHU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DAHN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DAHT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DAHU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3D6HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3D6HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3D6HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DA0HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DA0HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DA0HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DA4HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DA4HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DA4HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DA6HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DA6HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-3DA6HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DA0HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DA0HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DA0HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DA4HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DA4HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DA4HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DA6HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DA6HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DA6HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DB0HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DB0HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DB0HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DB4HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DB4HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DB4HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DB6HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DB6HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-4DB6HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DA0HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DA0HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DA0HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DA4HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DA4HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DA4HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DA6HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DA6HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DA6HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DB0HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DB0HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DB0HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DB4HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DB4HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DB4HU	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DB6HN	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DB6HT	○	
断熱板(穴加工付き)	穴加工付き断熱板	HIPXT-5DB6HU	○	
ソケット	冷却水用ジョイント-スリムデザインソケット	F120-MJTF	○	
ソケット	冷却水用ジョイント-スリムデザインソケット	F120-MJTS	○	
ソケット	冷却水用ジョイント-スリムデザインソケット	F120-MJTSLN	○	
ブラグ	カラー金型カブラ-ブラグ-JPS 全6色	JPS	○	
ブラグ	カラー冷却水用ジョイント-ブラグ-JPJ 全6色	JPJ	○	
ブラグ	金型カブラ-ブラグ	JPS	○	
ブラグ	金型カブラ-ブラグ	JPJSH	○	
ブラグ	金型カブラ-ブラグ/L形スイベルタイプ	LSP	○	
ブラグ	金型カブラ-ブラグ/L形スイベルタイプ	LSPM	○	
ブラグ	金型カブラ-ブラグ/ロング	LJPS	○	
ブラグ	金型カブラ-ブラグ/ロング	LJPJSH	○	
ブラグ	大流量金型カブラ-ブラグ	KJ-JPSH	○	
ブラグ	冷却水配管用ハイカブラ-ブラグ	JPL	○	
ブラグ	冷却水配管用ハイカブラ-ブラグ	JPLH	○	
ブラグ	冷却水配管用ハイカブラ-ブラグ/ロング	LJPL	○	
ブラグ	冷却水配管用ハイカブラ-ブラグ/ロング	LJPLH	○	
ブラグ	冷却水配管用ハイカブラ-ブラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ	JPHL	○	
ブラグ	冷却水配管用ハイカブラ-ブラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ	JPHLM	○	
ブラグ	冷却水用ジョイント-ブラグ	JPJ	○	
ブラグ	冷却水用ジョイント-ブラグ	JPJH	○	
ブラグ	冷却水用ジョイント-ブラグ/L型スイベルタイプ	JPLJ	○	
ブラグ	冷却水用ジョイント-ブラグ/L型スイベルタイプ	JPLJM	○	
ブラグ	冷却水用ジョイント-ブラグ/ロング	LJPJ	○	
ブラグ	冷却水用ジョイント-ブラグ/ロング	LJPJH	○	
ニップル	L型スイベルホースニップル	LSN	○	
ニップル	L型スイベルホースニップル	LSNM	○	
ニップル	ホースニップル-六角穴付タイプ(六角レンチ取付用)	NPWL	○	
ニップル	ホースニップル-六角穴付タイプ(六角レンチ取付用)	NPWN	○	
ニップル	ホースニップル-六角穴付タイプ(六角レンチ取付用)	NPWNC	○	
ニップル	ホースニップル-六角穴付タイプ(六角レンチ取付用)	NPWS	○	
ホース専用ブラグ	高温ホース専用ブラグ(KGHA・WHSG・FSHP・FSHF専用)	FSHGR	○	
ホース専用ブラグ	高温ホース専用ブラグ(KGHA・WHSG・FSHP・FSHF専用)	FSHLR	○	
ホース専用ブラグ	高温ホース専用ブラグ(KGHA・WHSG・FSHP・FSHF専用)	FSHLS	○	
冷却用ジョイント	L型スイベルジョイントブラグ	LSNF	○	
冷却用ジョイント	L型スイベルジョイントブラグ	LSNFM	○	
冷却用ジョイント	テーパネジ変換ブラグ-オネジ・オネジ変換ジョイント	JEMM	○	
冷却用ジョイント	テーパネジ変換ブラグ-オネジ・オネジ変換ジョイント	JEMMR	○	
冷却用ジョイント	テーパネジ変換ブラグ-メネジ・オネジL形変換ジョイント	JELF	○	
冷却用ジョイント	テーパネジ変換ブラグ-メネジ・オネジL形変換ジョイント	JELFR	○	
冷却用ジョイント	テーパネジ変換ブラグ-メネジ・オネジL形変換ジョイント	JELF	○	
冷却用ジョイント	テーパネジ変換ブラグ-メネジ・オネジ変換ジョイント	JEMF	○	
冷却用ジョイント	テーパネジ変換ブラグ-メネジ・オネジ変換ジョイント	JEMFR	○	
冷却用ジョイント	テーパネジ変換ブラグ-メネジ・メネジ変換ジョイント	JEFS	○	
冷却用ジョイント	テーパネジ変換ブラグ-メネジ・メネジ変換ジョイント	JEFRS	○	
冷却用ジョイント	冷却用ジョイント	HX-JTW	○	
冷却用ジョイント	冷却用ジョイント	JTW	○	
冷却用ジョイント	冷却用ジョイント-テーパネジ変換タイプ	JTWF	○	
パツフル板	パツフル板-Rカットタイプ/斜カットタイプ	BFPXR	○	
パツフル板	パツフル板-テーパスクリュ-ブラグ付き	BFPT	○	
パツフル板	パツフル板-フランクタイプ	BFP	○	
冷却パイプ	スポット冷却パイプ	SWCP	○	
冷却パイプ	スポット冷却パイプ	SWCT	○	
冷却パイプ	冷却パイプ-テーパネジタイプ・平行ネジタイプ・かしめタイプ	WCPF	○	
冷却パイプ	冷却パイプ-テーパネジタイプ・平行ネジタイプ・かしめタイプ	WCPFT	○	
冷却パイプ	冷却パイプ-テーパネジタイプ・平行ネジタイプ・かしめタイプ	WCPC	○	
冷却パイプ	冷却パイプ-ノック止めタイプ/ツバ止めタイプ	WCPTN	○	
冷却パイプ	冷却パイプ-ノック止めタイプ/ツバ止めタイプ	WCPTST	○	
冷却パイプ	冷却パイプ-細目ネジタイプ	WCP	○	
冷却回路	冷却ユニジョイント-耐熱タイプ	JWRH	○	
防錆剤	金型防錆剤(無色・有色) 600円/本~	12PACK-MKRP	○	

■ 価格改定商品リスト(金型部品_2021年8月2日時点)

商品カテゴリ	商品名	タイプ	価格改定	最低発注 数量変更
セレクトリテーナ	プレスフィットパンチ用エアシリンダータイプチェンジリテーナ 10mmストローク仕様	ARASL-NC	○	
セレクトリテーナ	プレスフィットパンチ用エアシリンダータイプチェンジリテーナ 8mmストローク仕様	ARA-M	○	
セレクトリテーナ	プレスフィットパンチ用エアシリンダータイプチェンジリテーナ 8mmストローク仕様	ARA-NC	○	
セレクトリテーナ	プレスフィットパンチ用エアシリンダータイプチェンジリテーナ 8mmストローク仕様	ARAS-M	○	
セレクトリテーナ	プレスフィットパンチ用エアシリンダータイプチェンジリテーナ 8mmストローク仕様	ARAS-NC	○	
セレクトリテーナ	プレスフィットパンチ用手動タイプチェンジリテーナ	ARC	○	
セレクトリテーナ	プレスフィットパンチ用手動タイプチェンジリテーナ	ARCS	○	