

■価格改定商品リスト(エレクトロニクス部品_2021年8月6日時点)

商品カテゴリ	商品名	タイプ	価格改定	最低発注数量変更
電磁開閉器	可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V	KHK	○	
電磁開閉器	可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V	KHK	○	
電磁開閉器	可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V	KHK	○	
電磁開閉器	非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ	KHK	○	
電磁開閉器	非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ	KHK	○	
電磁開閉器	非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ	KHK	○	
スイッチングハブ	10/100/1000M ポート POE	IESH-MB306GP-R	○	
スイッチングハブ	10/100M 5ポート POE	IESH-MB305P-R	○	
スイッチングハブ	10/100M(7ポート)1000M(3ポート) 2重化電源	IESH-MB310GS-R	○	
スイッチングハブ	M12コネクタ・アンマネージド産業用イーサネット・スイッチングハブ(8ポート)	IESH-MB208-M12-R	○	
スイッチングハブ	ハブ用端子→電源ジャック	IESH-JACK	○	
スイッチングハブ	産業用ネジピッチイーサネット・スイッチングハブ(5/8ポート)	IESH	○	
USBハブ	4/7ポート産業用USBハブ	PNUSH	○	
同軸ケーブル	ふっ素樹脂同軸ケーブル 50Ω 200°C耐熱	DFS	○	
同軸ケーブル	可動用同軸ケーブル 50/75Ω	NA3C2VR	○	
同軸ケーブル	可動用同軸ケーブル 50/75Ω	NARG58R	○	
同軸ケーブル	同軸ケーブル各種	VA3D	○	
同軸ケーブル	同軸ケーブル各種	VA5D	○	
同軸ケーブル	同軸ケーブル各種	VARG	○	
同軸ケーブル	汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ	1.5C	○	
同軸ケーブル	汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ	1.5D	○	
同軸ケーブル	汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ	10D	○	
同軸ケーブル	汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ	3C	○	
同軸ケーブル	汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ	3D	○	
同軸ケーブル	汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ	5C	○	
同軸ケーブル	汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ	5D	○	
同軸ケーブル	汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ	8D	○	
同軸ケーブル	汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ	RG	○	
フラットケーブル	300V UL規格	FLEX	○	
フラットケーブル	300V UL規格 カラーダレタイプ	MAST-SFKK-SCL	○	
フラットケーブル	300V UL規格 カラーブリッジタイプ	MAST-SFKK-BCL	○	
フラットケーブル	300V UL規格 スタレタイプ	MAST-SFKK-SGR	○	
フラットケーブル	300V UL規格 ブリッジタイプ	MAST-SFL-BGR	○	
フラットケーブル	UL規格 ツイストペアタイプ	KFTC	○	
電線収納具	収納ケース	SURU	○	
電力ケーブル	NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイプ	NASVCT	○	
電力ケーブル	NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイプ	NASVCTF	○	
電力ケーブル	NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイプ シールド付	NASVCTFSB	○	
電力ケーブル	STO-STOSB ULリステッド/PSE	STO	○	
電力ケーブル	VCT222 PSE対応 柔軟ビニルキャブタイプ	VCT222	○	
電力ケーブル	VCT360SB PSE対応 シールド付	VCT360SB	○	
電力ケーブル	VCTF PSE対応 ビニルキャブタイプケーブル	VCTF	○	
電力ケーブル	VCTF22 柔軟ビニルキャブタイプ	VCTF22	○	
制御・計装ケーブル	MVVS 100V未満 シールド付	VAMVVS	○	
制御・計装ケーブル	MVVS/SCIC 100V未満 シールド付	MVVS	○	
制御・計装ケーブル	MVVS/SCIC 100V未満 シールド付	SCIC	○	
制御・計装ケーブル	NA2464 UL シールド付 AWG28	NA2464	○	
制御・計装ケーブル	UL2464SBT UL シールド付 AWG28	UL2464SBT	○	
エコ電線ケーブル	EM-KIE PSE対応 ノンハロゲンタイプ	EM	○	
USBケーブル	USB2.0 A-Bタイプ ハーネス (USB2.0 A-B type harness)	MUSBAB	○	
USBケーブル	USB2.0 A-Bタイプケーブル	U02	○	
USBケーブル	USB2.0 A-Bタイプケーブル	USB	○	
USBケーブル	USB2.0 Aタイプ延長ケーブル	U02	○	
USBケーブル	USB2.0 Aタイプ延長ケーブル	USB	○	
USBケーブル	USB2.0 Aタイプ両端ケーブル	U02	○	
USBケーブル	USB2.0 Aタイプ両端ケーブル	USB	○	
USBケーブル	USB2.0 Aタイプ両端ハーネス(USB2.0 AType)	MUSBAA	○	
USBケーブル	USB2.0 A-ミニBタイプケーブル	PNUC2	○	
USBケーブル	USB2.0 A-ミニBタイプケーブル	USB	○	
USBケーブル	USB2.0 Aタイプ延長ハーネス	EMUSBA	○	
USBアダプタ	パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount)	U09	○	
USBアダプタ	パネルマウントUSBアダプタ (USB Adapter for Panel Mount)	U09A	○	
LANケーブル(コネクタ付)	CC-Link IE EtherCAT対応 CAT5e STP(ふっ素・二重シールド) 高屈曲LANケーブル	NMKGE5E-STP-BK	○	
LANケーブル(コネクタ付)	PROFINET-EtherCAT対応 CAT5 SE/UTP(ふっ素・二重シールド) 自由長 やわらか LANケーブル	NIWYEP-STP	○	
MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル (システムオリジナルコネクタ使用)	GLM	○	
MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル バラ線フッド付タイプ(ヒロセ電機製コネクタ使用)	BHHIFS	○	
MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル バラ線フッド無しタイプ(キーエンス製PLC KV-KZ用(ヒロセ電機製コネクタ使用))	BHDHFSK	○	
MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル バラ線フッド無しタイプ(MIL Connector loose wires type without hood)	BHDHFS	○	
MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ	MILSF	○	
MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (Cable with MIL connector Pressure angle type)	HIFS	○	
MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル 汎用フッドタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)	CHIFS	○	
MILコネクタ付きケーブル	MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (Cable with MIL connector, General-purpose pressure welding type)	HIFS	○	
FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル アングル選択可能タイプ	NA40FM	○	
FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル バラ線ストレート/アングル選択可能タイプ (タイコエレクトロニクス製コネクタ使用)	BHFCNA	○	
FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル バラ線フッド付メスタイプ (Cable with FCN connector Female type with loose wire hood)	BHFCN	○	
FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ(Flat type cable with FCN connector)	FCID	○	
FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ	NFCN	○	
FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ	NFCN	○	
FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 半田付け加工タイプ	GLFN	○	
FCNコネクタ付きケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 汎用フッドタイプ(富士通コンポーネント製コネクタ使用)	NFCN	○	
同軸コネクタ付ケーブル	BNC雌リード線ハーネス	BNC	○	
同軸コネクタ付ケーブル	BNC雌リード線ハーネス	TLBNC	○	
同軸コネクタ付ケーブル	BNC雌ワニクリップケーブル	BNWA	○	
同軸コネクタ付ケーブル	BNC雌ワニクリップケーブル	TLBNWA	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	1625シリーズコネクタハーネス	LE16	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	3191シリーズコネクタハーネス	LE31	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	LE55	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル	FNCP	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付ケーブル	FNCS	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	CL07防水コネクタハーネス	CL07	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	D3100コネクタ付ケーブル	D31	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	D3200コネクタハーネス	D32	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	D5200コネクタハーネス	D52	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	e-CONコネクタ付ケーブル	SECON	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	EHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	EHR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	EHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	EHT	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	Eロコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	ECR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	Eロコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	ECT	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	ELR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	ELT	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	PHR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	PHT	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	SAVR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	SAVT	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	VHR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	VHT	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	XHR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	XHT	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	コマニシャルメーテックコネクタハーネス	COSYR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	コマニシャルメーテックコネクタハーネス	COSYT	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	ミニユニバーサルメーテックコネクタ付ケーブル	SYBR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	ミニユニバーサルメーテックコネクタ付ケーブル	SYBT	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	ユニバーサル・メーテックコネクタハーネス	UBR	○	
ナイロンコネクタ付ケーブル	ユニバーサル・メーテックコネクタハーネス	UBT	○	
漏電遮断器取付台	漏電遮断器取付台(三菱電機対応)	ELBM-M	○	

■ 価格改定商品リスト(エレクトロニクス部品_2021年8月6日時点)

商品カテゴリ	商品名	タイプ	価格改定	最低発注 数量変更
漏電遮断器取付台	漏電遮断器取付台(富士電機対応)	ELBM-F	○	
フェライトコア	小型フェライトコア(ワンタッチタイプ)	ATC	○	
フェライトコア	小型フェライトコア(結束バンド固定タイプ)	ATCK	○	