

2023年10月

お客さま各位

株式会社ミスミ  
日本企業体  
IE事業グループ

### 型番統合のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
このたび、以下商品を販売終了とさせていただき運びとなりました。  
なお、別型番にて完全同一品の代替品がございますので、別紙にてご確認頂ければと思います。  
(仕様の変更はございません。)  
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

#### 記

1. 販売終了品 (旧型番) 82 シリーズ  
(詳細は別添資料 対象商品一覧をご確認ください)
2. 販売終了理由  
同一商品を複数ブランド (ミスミブランド・メーカーブランド) でWebサイトにて公開・販売していたが、お客様の選定のし易さから、他メーカー品はミスミブランドでの販売を廃止し、メーカーブランドの型番へ集約させて頂くため。
3. 最終受注日 2022年 4月 28日～2024年 6月 28日  
(商品によって時期が異なるため、別添資料 対象商品一覧を参照)

以下に型番を変更する商品の旧型番と新型番とWeb商品ページURLを記載いたします。

以上



■ 掲載例

https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000357135/

・ページ内の「**ご注意**」として型番変更のお知らせを掲載いたします

カテゴリ・メーカーから探す | キーワード・型番を入力してください | 検索 | ログイン / 新規登録 | カート (0)

MISUMI トップ > ハーネス・コネクタ・ケーブル・配線部品 > 電線・ケーブル > 電力ケーブル > ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ | サイト改善にご協力ください | エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件 | すべて解除 | オーナンバ

芯数(芯)

テキスト入力で候補を絞り込み

2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7

詳細/すべての候補を見る (15件)

導体断面積(mm<sup>2</sup>)

テキスト入力で候補を絞り込み

0.3  
 0.5  
 0.75  
 1.25  
 2.0  
 3.5

詳細/すべての候補を見る (7件)

一部当日出荷可能

★★★★☆ 平均満足度 4.7 この商品のレビューをみる (44件)

通常単価(税別) : 407円 ~ 140,580円 (税込価格 : 448円 ~ 154,638円)

【特長】・外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています【用途...  
詳細情報を確認する

電線規格 : VCTF | シールド : 無  
特性 : 耐熱性 | シース(外被)色 : 灰  
アース線 : なし | シース(外被)材料 : 脱鉛PVC  
絶縁体材料 : 脱鉛PVC

**① ご注意**

- 【型番変更】2023年3月31日に現在販売している型式での販売を終了し、2023年3月31日より新たな型式にて販売を致します。商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番については[こちら](#)をご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
- 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。受注停止の型番については、ご注文の型番確定時、注文停止の案内がされます。推奨代替品はビニルキャブタイヤ丸形コード (PVC)\_VCTEとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
- 型式表記「BWG」は黒/白/緑を示しています。
- 0.3mm<sup>2</sup>と0.5mm<sup>2</sup>を装置間に配線する場合の定格電圧は100V未満となります。

カタログ

・「**ご注意**」内のリンクより、新旧型番の置き換え表 (pdf) をご参照頂けます

222000357135.pdf | 1 / 1 | 250% |

■ 型番置換表

- ・2023年3月31日より新たな型式にて販売を致します。商品仕様に関する変更はございません。
- ・以下型番には末尾に長さが入ります。

例) 100m購入希望の場合  
旧型番 : VCTF 2X0.3SQ-100  
新型番 : VCTF-0.3SQ-2-100

旧販売型番	3/31~販売型番
1 VCTF 2X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-2
2 VCTF 3X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-3
3 VCTF 4X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-4
4 VCTF 5X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-5
5 VCTF 6X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-6
6 VCTF 7X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-7
7 VCTF 8X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-8
8 VCTF 10X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-10
9 VCTF 12X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-12
10 VCTF 16X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-16
11 VCTF 20X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-20
12 VCTF 24X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-24
13 VCTF 30X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-30
14 VCTF 40X0.3SQ	VCTF-0.3SQ-40
15 VCTF 2X0.5SQ	VCTF-0.5SQ-2
16 VCTF 3X0.5SQ	VCTF-0.5SQ-3
17 VCTF 4X0.5SQ	VCTF-0.5SQ-4
18 VCTF 5X0.5SQ	VCTF-0.5SQ-5
19 VCTF 6X0.5SQ	VCTF-0.5SQ-6
20 VCTF 7X0.5SQ	VCTF-0.5SQ-7
21 VCTF 8X0.5SQ	VCTF-0.5SQ-8
22 VCTF 10X0.5SQ	VCTF-0.5SQ-10
23 VCTF 12X0.5SQ	VCTF-0.5SQ-12