

2025 年 1 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
ME 事業グループ

「コンタクトプローブ」 仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

材料規格廃止の為、「コンタクトプローブ」の一部部材材質を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう
謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

コンタクトプローブ、リセプタクル

【紙カタログ】 ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_1 巻_P. 2037-2061

※対象商品詳細は下記一覧表に記載しております。

2. 仕様変更箇所

部材材質が黄銅からりん青銅へ変更となります。(カタログ表記上は銅合金と記載)

<変更前(代表例)>

■コンタクトプローブ

番号	部品	[M]材質	[S]表面処理
①	プランジャ	C1730B	ニッケル下地金メッキ仕上
②	パレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

<変更後(代表例)>

■コンタクトプローブ

番号	部品	[M]材質	[S]表面処理
①	プランジャ	C1730B	ニッケル下地金メッキ仕上
②	パレル	銅合金	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

3. 仕様変更時期

旧仕様の在庫がなくなり次第、順次切り替えとなります。

変更時期の目安は下記の通りですが、ご注文状況により前後する可能性があります。

■変更日：2024年11月1日

商品名	型式タイプ	URL
リード線付リセプタクル 26・31・38 シリーズ対応	NRB38	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300394130/
リード線付リセプタクル 120 シリーズ対応	NRB120	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300398240/
一体型コンタクトプローブ スタンダードタイプ	GNP12、GNP6、GNP8	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300400950/
両端プローブ	RNP50、RNP64、RNP85	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300403050/
プローブ用端子 TNR8・13	TNR8	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302460440/
リード線付リセプタクル 30・72 シリーズ対応	NRKB30、NRKB72、NRSB30	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302573750/
リード線付リセプタクル 20・58 シリーズ対応	NRB58、NRKB20	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110303064810/
リード線付リセプタクル 604・60 シリーズ対応	NRB60、NRB604	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110303064970/
リード線付リセプタクル 68・88・45 シリーズ対応	NRB45、NRB68、NRB88、 NRSB45	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110303069010/

■変更予定日：2025年5月15日

商品名	型式タイプ	URL
コンタクトプローブ/ リセプタクル 20 シリーズ	NR20K	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300394740/
コンタクトプローブ /リセプタクル 38 シリーズ	NR38	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300394830/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 30 シリーズ	NR30K、NR30SH	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300395530/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 58 シリーズ	NP58、NR58	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300395620/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 72 シリーズ	NP72、NP72HD、NR72K	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300396410/

商品名	型式タイプ	URL
コンタクトプローブ/ リセプタクル 76 シリーズ	NP76	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300397020/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 45S3 シリーズ	NR45S	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300397360/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 88 シリーズ	NP88、NP88HD、NR88	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300397450/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 120 シリーズ	NP120、NP120HD、NR120、 NR120T	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300398060/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 45 シリーズ	NR45、NR45T	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300398150/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 604 シリーズ	NR604	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300398850/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 84 シリーズ	NP84、NP84HD、NP84SF	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300399460/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 90 シリーズ	NP90、NP90HD、NP90SF	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300399640/
一体型コンタクトプローブ ねじ取付タイプ	FNP10、FNP10HDN、FNP10N	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300401040/
一体型コンタクトプローブ ばね内蔵タイプ	FNPS35	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300401310/
スイッチ付プローブ	SNP30	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300402710/
コンタクトプローブ/ リセプタクル 68・68S3 シリーズ	NR68、NR68S	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302573660/
コンタクトプローブ 60 シリーズ/ ターンプローブ/リセプタクル	NR60、NR72、TNP10、TNP72	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302574020/

以上