

■自動ステージ モータ仕様変更内容(2)

	変更前	変更後																							
対象シリーズ名	□42 αステップモータ XMPG																								
型式変更(例)	XMPG730-L-TN-2A	XMPG730-L- QA -2A																							
図面・外観比較 【図面例】XMPG730	<p>変更前</p>	<p>変更後</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"><全長が3.1mm長くなります></p>																							
	<table border="1"> <tr> <td>タイプ</td> <td colspan="2">αステップモータ</td> </tr> <tr> <td>メーカー</td> <td colspan="2">オリエンタルモーター株式会社</td> </tr> <tr> <td>型式</td> <td>ASM46AA</td> <td>ARM46AC</td> </tr> <tr> <td>使用周囲温度</td> <td>0°C~+50°C</td> <td>-10°C+50°C</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>0.5kg</td> <td>0.47kg</td> </tr> <tr> <td>ローター慣性 モーメント</td> <td>$68 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$</td> <td>$58 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$</td> </tr> <tr> <td>ドライバ型式</td> <td>ASD13A-A</td> <td>ARD-A</td> </tr> <tr> <td>ドライバ入力電流</td> <td>3.3A</td> <td>2.9A</td> </tr> </table>	タイプ	αステップモータ		メーカー	オリエンタルモーター株式会社		型式	ASM46AA	ARM46AC	使用周囲温度	0°C~+50°C	-10°C+50°C	質量	0.5kg	0.47kg	ローター慣性 モーメント	$68 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$58 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	ドライバ型式	ASD13A-A	ARD-A	ドライバ入力電流	3.3A	2.9A
タイプ	αステップモータ																								
メーカー	オリエンタルモーター株式会社																								
型式	ASM46AA	ARM46AC																							
使用周囲温度	0°C~+50°C	-10°C+50°C																							
質量	0.5kg	0.47kg																							
ローター慣性 モーメント	$68 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$58 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$																							
ドライバ型式	ASD13A-A	ARD-A																							
ドライバ入力電流	3.3A	2.9A																							