

P.2 -589<規格表>

フレームキャップの規格表訂正。

型式		色	¥基準単価			対応フレーム*
Type	No.		1～14コ	15～19	20～	
HFC8	4040	B (黒) S (ライトグレー)	180	130	75	HFS8—4040
	4080		220	155	90	HFS8—4080
	40120		280	195	140	EFS8—40120
	8080		320	225	130	HFS8—8080
	808040					HFS8—808040
HFCL8	4040		180	130	75	HFS8—4040
	4080		220	155	90	HFS8—4080
HFC30A8			220	155	90	HFS30A8—40
HFC45A8						HFS45A8—40
HFC60A8						HFS60A8—40
HFCR8—4040						HFSR8—4040

<訂正用>

型式		色	¥基準単価			対応フレーム*
Type	No.		1～14コ	15～19	20～	
HFC8	4040	B (黒) S (ライトグレー)	180	130	75	HFS8—4040
	4080		220	155	90	HFS8—4080
	40120		280	195	140	EFS8—40120
	8080		320	225	130	HFS8—8080
	808040					HFS8—808040
HFCL8	4040		180	130	75	HFS8—4040
	4080		220	155	90	HFS8—4080
HFC30A8			220	155	90	HFS30A8—40
HFC45A8						HFS45A8—40
HFC60A8						HFS60A8—40
HFCR8—4040						HFSR8—4040