

P.2-664 <規格表>

HFSFIL5のL指定1mm単位を50～3000に訂正。

型式		L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		適用フレーム キャップ	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
Type	フレーム				<i>I_x</i>	<i>I_y</i>			
HFSFIL5	3020	50～3000	0.45	166	0.89×10 ⁴	0.77×10 ⁴	HFCFIN5-1020	270	900

<訂正用>

[50～3000]