

P. 1 -1612 <ターンプローブ>

文言修正

■ターンプローブ

型式	取付ピッチ (min.)	フルストローク	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換 目安回数	¥基準単価		
			初期	2/3ストローク				1~69本	70~99	100~499
TNP72	1.27mm	4.5mm	10gf	50gf	1.5A	250mΩ	30万回	660	640	610
TNP10	1.9mm	5.5mm	20gf	140gf		200mΩ	30万回	580	550	530
TNP60	2.54mm	6.4mm	50gf	165gf		200mΩ	10万回	500	470	450

Ⓢ表示数量超えはお見積り



Order
注文例

型式	先端(末端)形状
TNP72	C
TNP60	A
NR60	C



Delivery
出荷日

●NR60

在庫品 翌日出荷 目安 P.89

Ⓢご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致し

<訂正用>

