

図面中  部の二面幅を削除

GRMS

10

20

16

70

10

12

10

180

■ ハンドフィット  
固定・回転グリップ


RoHS



Type	機構	グリップ		ねじ	
		M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
GRMHF	固定	SS400	クロムメッキ	SS400	クロムメッキ
GRMK	回転	SS400	クロムメッキ		
GRMAK		A2024	ショットブラスト		
GRMKB		ポリプロピレン	—		

(固定グリップ)

GRMHF



型式

M(並目)

d

H

H

W

L

<貼り付け用>

■ ハンドフィット  
固定・回転グリップ


RoHS



Type	機構	グリップ		ねじ	
		M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
GRMHF	固定	SS400	クロムメッキ	SS400	クロムメッキ
GRMK	回転	SS400	クロムメッキ		
GRMAK		A2024	ショットブラスト		
GRMKB		ポリプロピレン	—		


(固定グリップ)

GRMHF



(回転グリップ)

GRMK  
GRMAK  
GRMKB



\*回転タイプのみ可