

P.1050 (規格表)

D寸25のとき、Fの上限は10.5となります。

型式				指定0.01mm単位				指定0.1mm単位	指定1mm単位		M		
①ノーマル		②段付		D	P	W	R	S ②段付のみ	F (F≤S/2) ②段付のみ	L		B ②段付のみ	
Type	形状・材質記号	Type	形状・材質記号										
KJP	SR SHR SRS SRC	(S ⁰ _{-0.02} /F ⁰ _{-0.05}) KJP	DR DHR DRS DRC	8	4.00～6.00	P≥W>S (W≥3.00)	0.20≤R< $\frac{W}{2}$	3.00～5.00	0.3～2.5	ノーマル 5～30※1	段付 5～20	段付のみ 5～20	M4
				10	4.00～6.00			3.00～7.00	0.3～3.5				
				12	4.00～10.00			3.00～9.00	0.5～4.5				
				16	6.00～14.00			4.00～13.00	0.5～6.5				
				20	10.00～18.00			6.00～17.00	1.0～8.5				
				25	12.00～22.00			8.00～21.00	2.0～10.5				
		(Sg6/F ⁰ _{-0.03}) KJPG	10L	8.00～16.00	5.00～15.00			1.0～7.5					
			12L	10.00～20.00	6.00～19.00			2.0～9.5					
			16L	16.00～25.00	8.00～24.00			2.0～12.0					
			20L	20.00～30.00	10.00～29.00			2.0～14.5					

<訂正用>

2.0~10.5
