

P.2111 (規格表)

赤枠内 表記の修正

電源 単相 (V)	風量 m ³ /min		外形寸法		底面取付ピッチ				底面吹出口サイズ		カバー取付 ボルト数	上部カバー取付ピッチ				カバー高さ			
	HEPA	ULPA	A	B	タップ穴数	P	Q	S	Y	W		V	J	K1	K2	K3	H	G	
S100 S200*	1	—	250	250	4	233	45	160	—	210	220	4	233	45	160	—	160	50	
	3	2.5	400	400		383	80	240	—	360	370		383	80	240	—	165	185	50
	5	4	500	500		483	75	350	—	460	470		483	75	350	—			
	10	7	610	610	8	593	80	450	—	570	580	6	593	80	225	—	200	65	
	15	13		1220				380	300		1190				8	380			300
	25	20	610	1220	8	593	80	380	300	570	1190	8	593	80	380	300	215	65	

Ⓜ * HEPAフィルタ風量1,3及びULPAフィルタ風量2.5の200V仕様はありません。

<訂正用>

上部カバー取付ピッチ		
J	K1	K2
233	45	160
383	80	240
483	75	350
593	80	225
		380
593	80	380