

P.2228 (規格表)

HPTBS・SHPTBSのNo.5のH寸は11となります

型式		質量 g	A	B	T		N	E	W	H	G	F	R	リブ	適用ボルト・ナット				¥単価			
Type	No.				SPHC	SUS									SPHC		SUS304					
HPTBS SHPTBS (ステンレス)	5	10	18	20	2.3	2	5.5	15.5	—	11	5.5	—	1.5	付	M5— 8	2	M5	2	105	100	115	110
	6	31	25	30	3.2	3	7	20	—	15	5	—	M6—10		M6		100		95	110	105	
	8*	83	35	40	4.5	4	9	25	—	19.5	6	—	2	無	M8—15	M8	140	135	180	175		
HPTBD* SHPTBD (ステンレス)	5	21	36	20	2.3	2	5.5	15.5	20	10	5.5	—	1.5	付	M5— 8	4	M5	4	140	135	150	145
	6	69	55	30	3.2	3	7	20	30	15	5	—	M6—10		M6		140		135	160	155	
	8	179	75	40	4.5	4	9	25	40	19.5	6	2	無	M8—15	M8	230	220	240	230			
	8—45	234	85	45	—				45	22						—	—	—	330	320		
HPTBDW SHPTBDW* (ステンレス)	5	58	38	40	3.2	3	5.5	—	20	10	7.5	15	1.5	付	M5— 8	8	M5	8	150	145	160	155
	6	197	55	60	4.5	4	7		30	15	5	25	2		無		M6—10		M6	160	155	310
	8	461	75	80	6	—	9		40	20	9	31		M8—15			M8		350	340	—	—

⑧8*は8—45と兼用 ⑧SHPTBDWは5,6のみ、HPTBDは5,6,8のみとなります。

<訂正用>

11
