

B寸81～のAの最大値訂正

型式	A	B	T	5	6	7・8	9・10	11・12	13～15	16～20	21～25	26～30	31～35	36～40
PNAK55F□□	50～75	20～25		A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×36	A×39	A×41	A×44
	76～100			A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×28	A×28	A×28	A×30
	101～200			A×22	A×22	A×22	A×22	A×22	A×22	A×22	A×24	A×25	A×27	A×28
	50～75	26～40		A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×37	A×39	A×43	A×47
	76～100			A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×28	A×30	A×32	A×36	A×40
	101～200			A×22	A×22	A×23	A×23	A×23	A×24	A×25	A×27	A×29	A×33	A×37
	201～300			A×19	A×19	A×20	A×20	A×20	A×22	A×23	A×26	A×29	A×33	A×36
	50～75			A×40	A×41	A×41	A×41	A×41	A×42	A×44	A×47	A×52	A×57	A×62
	76～100	41～60		A×30	A×30	A×31	A×32	A×33	A×33	A×33	A×35	A×40	A×45	A×49
	101～200			A×26	A×26	A×27	A×29	A×30	A×32	A×33	A×35	A×38	A×43	A×47
	201～300			A×21	A×22	A×22	A×23	A×23	A×24	A×25	A×29	A×34	A×40	A×45
	61～75			A×40	A×40	A×41	A×43	A×43	A×45	A×45	A×47	A×54	A×61	A×67
	76～100			A×34	A×34	A×35	A×36	A×37	A×37	A×38	A×41	A×48	A×54	A×60
	101～200	61～80		A×32	A×32	A×32	A×34	A×35	A×36	A×37	A×40	A×46	A×52	A×60
	201～300			A×26	A×26	A×28	A×28	A×29	A×30	A×32	A×34	A×42	A×50	A×56
	81～100			A×37	A×38	A×39	A×42	A×52	A×52	A×53	A×62	A×72	A×82	A×91
	101～200	81～100		A×35	A×36	A×37	A×39	A×46	A×47	A×48	A×52	A×57	A×62	A×71
	201～300			—	—	—	—	A×33	A×34	A×35	A×42	A×47	A×55	A×63
	101～125			—	—	A×57	A×59	A×61	A×61	A×63	A×70	A×73	A×82	A×92
	126～200			—	—	A×50	A×50	A×51	A×52	A×54	A×60	A×62	A×70	A×77
	201～300			—	—	—	—	A×39	A×40	A×41	A×56	A×58	A×67	A×75
	126～200	126～150		—	—	A×58	A×58	A×59	A×59	A×60	A×68	A×70	A×79	A×89
	201～300			—	—	—	—	A×51	A×52	A×52	A×54	A×61	A×69	A×75
	151～200			—	—	A×56	A×57	A×58	A×60	A×63	A×67	A×73	A×84	A×96
	201～300			—	—	—	—	A×48	A×49	A×52	A×63	A×69	A×79	A×91
	161～200			—	—	A×69	A×69	A×70	A×72	A×74	A×79	A×85	A×96	A×107
	201～300	161～200		—	—	—	—	A×61	A×61	A×61	A×74	A×86	A×100	A×112

<訂正用>

81～100	81～100
101～200	
201～300	
101～125	
126～200	101～125
201～300	
126～200	
201～300	126～150
151～200	
201～300	
151～200	151～160
201～300	
161～200	
201～300	161～200
201～300	