

P1862 (特性表)

赤枠内表記 単位を変更

■物性

$$\text{kgf} = \text{N} \times 0.101972$$

項目	試験法	単位	MBT	MBTH	MBN
比重	—	—	1.22	1.22	1.26
硬度	JIS K 6301	JIS A	88	92	72
5%モジュラス		N/mm ²	1.2	2.0	0.44
10% //			1.8	3.1	0.88
100% //			6.3	8.8	6.0
300% //			16.9	14.7	9.0
引張強度			24.5以上	32.4以上	30以上
破断時伸び		%	400以上	400以上	600以上
引裂強さ		kN/mm ²	88	93	90以上

<訂正用>

kN/mm²