

## P.903・904 (追加工)――

追加工GDCの注釈追加

<P.903>



型式 [ ] - D - L - E - (GDC・CC)  
 SFST - D2.0 - L10 - CC  
 ☗ GDCとCCの併用不可

Alterations Code	導入部加工 GDC	C面取りサイズ変更 CC
Spec.	<p>導入部を加工します。 指定方法 GDC</p> <p>導入部D <math>-0.01</math> D-0.03</p> <p>SPSSG-SPSDGは適用不可          フラットタイプは片面のみ加工します。          公差固定タイプはD<math>\geq 2.1</math>, L<math>\geq 5.0</math>に適用          公差選択タイプはD<math>\geq 2.01</math>, L<math>\geq 5.0</math>に適用</p>	<p>D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 指定方法 CC</p> <p>C0.3</p> <p>公差固定タイプはD<math>\geq 1.5</math>に適用          公差選択タイプはD<math>\geq 1.50</math>に適用</p>
¥/1Code	200	200

<P.904>



型式 [ ] - D - L - P - B - E - (GDC・CC)  
 SFHT - D2.5 - L20 - P2.0 - B5.0 - GDC  
 ☗ GDCとCCの併用不可

Alterations Code	導入部加工 GDC	C面取りサイズ変更 CC
Spec.	<p>導入部を加工します。 指定方法 GDC</p> <p>導入部D <math>-0.01</math> D-0.03</p> <p>SPSHSG-SPSHDGは適用不可          公差固定タイプはD<math>\geq 2.1</math>, L<math>\geq 5.0</math>に適用          公差選択タイプはD<math>\geq 2.01</math>, L<math>\geq 5.0</math>に適用</p>	<p>D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 指定方法 CC</p> <p>C0.3</p> <p>公差固定タイプはD<math>\geq 1.5</math>に適用          公差選択タイプはD<math>\geq 1.50</math>に適用</p>
¥/1Code	200	200

<訂正用>

SPSSG-SPSDGは適用不可  
 フラットタイプは片面のみ加工します。  
 公差固定タイプはD $\geq 2.1$ , L $\geq 5.0$ に適用  
 公差選択タイプはD $\geq 2.01$ , L $\geq 5.0$ に適用

<訂正用>

SPSHSG-SPSHDGは適用不可  
 公差固定タイプはD $\geq 2.1$ , L $\geq 5.0$ に適用  
 公差選択タイプはD $\geq 2.01$ , L $\geq 5.0$ に適用