

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
切削工具	エンドミル	XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/1.5Dタイプ	XAL-VHEM4B	-30%~-5%
切削工具	エンドミル	XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/2Dタイプ	XAL-VHEM4S	-30%~-5%
切削工具	エンドミル	XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ	XAL-VHEM4R	-10%~-4%
切削工具	エンドミル	MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ	MRC-BEM2PB	-40%~-1%
切削工具	ドリル	TIANコート超硬フラットドリル2D	TAC-FLD2D	-9%~-7%
工作機工具・治具	加工治具	Tスロットボルト	TSBA	34%~167%
工作機工具・治具	加工治具	アジャストスクリュー	AJS	1%~224%
工作機工具・治具	加工治具	クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)	CSJ	9%~22%
工作機工具・治具	加工治具	スクリュージャッキ(SJK)	SJK	20%~36%
工作機工具・治具	加工治具	スタッドボルト	STD	8%~17%
工作機工具・治具	加工治具	菱形Tスロットナット	RTNM	39%~87%
測定工具・計測機器	マグネット関連	ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ・手元微調整システム	NF10403	14%~26%
測定工具・計測機器	マグネット関連	ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ 支柱タイプ	PH3100	7%~19%
測定工具・計測機器	マグネット関連	ダイヤルゲージ付きマグネットホルダ	DG6150	14%~24%
測定工具・計測機器	マグネット関連	モジュラーアーム	NF60003	12%~20%
測定工具・計測機器	マグネット関連	モジュラーアーム用アタッチメント、パーツ区分アームタイプ用	M-AD1000	19%
測定工具・計測機器	定盤	Vブロック A型	VBA	32%~149%
測定工具・計測機器	定盤	Vブロック B型	VBB	23%~96%
放電加工用品	イオン交換樹脂	【エコノミーシリーズ】イオン交換樹脂	E-ECER-N-S	26%
放電加工用品	ワイヤーカット用部品	ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124 WREV-1800	WREV-1800	8%
放電加工用品	ワイヤーカット用部品	ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/防錆添加剤 WRUST-1000	WRUST-1000	5%
放電加工用品	電極ブランク	タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)	CU-R	11%~166%
放電加工用品	電極ブランク	タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 バック)	CU-RPACK	60%~111%
放電加工用品	電極ブランク	タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 バック)	CU-RPACK	38%~66%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク プレート電極 /無酸素銅	CUPF-P	26%~43%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク プレート電極 クローム銅	CUCR-P	33%~94%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅	CU-P	27%~45%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク プレート電極 テルル銅	CUTE-P	19%~34%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク プレート電極 テルル銅(寸法指定タイプ)	FCUTE-P	34%~62%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク プレート電極 無酸素銅(寸法指定タイプ)	FCUOF-P	51%~73%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 バック)	CU-BPACK	28%~158%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)	CU-B	31%~39%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)	CU-BLPACK	46%~54%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク 丸棒電極 クローム銅	CUCR-R	2%~71%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク 丸棒電極 タフピッチ銅(寸法指定タイプ)	FCU-R	30%~214%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク 丸棒電極 テルル銅	CUTE-R	1%~84%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク 丸棒電極 テルル銅(寸法指定タイプ)	FCUTE-R	11%~200%
放電加工用品	電極ブランク	電極ブランク 丸棒電極 無酸素銅(寸法指定タイプ)	FCUOF-R	43%~204%
放電加工用品	電極ブランク	電極用シャンク	E-SA	2%~35%
放電加工用品	電極ブランク	電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ	E-CUSA21	22%~32%
放電加工用品	電極ブランク	無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)	CUOF-R	23%~161%
放電加工用品	放電用治具	電極用ユニバーサルホルダ XY調芯機能付タイプ(コレットチャック式)	ELSS	5%
放電加工用品	放電用治具	電極用ユニバーサルホルダ 標準タイプ(垂直方向倒れ調整機能/回転方向調整機能付)	ELHS	5%~6%
研削研磨・切断用品	カップブラシ・ホイールブラシ	カップブラシステンレス製 電動用	C-CPBRSUS75	151%
研削研磨・切断用品	ディスク研磨材関連部品	ディスクパッド	C-DISOPTM6H	2%
研削研磨・切断用品	バリ取りツール	ツインバリ取りバー	TWBTB-SET	71%
研削研磨・切断用品	バリ取りツール	砥石付バリ取りブラシ 凹凸面バリ取りタイプ(シャンク付)	FLEXH	3%
研削研磨・切断用品	ベルト研磨材	研磨ベルト	C-ACBELT100	8%
研削研磨・切断用品	ベルト研磨材	研磨紙ホルダセット/専用研磨紙	ABPA	3%
研削研磨・切断用品	軸付ブラシ	ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)	C-TBRKSM16	9%
研削研磨・切断用品	軸付ブラシ	鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)	C-TBRKSM16	20%
研削研磨・切断用品	軸付ホイール	ナイロンホイール	C-NRW6D50	3%
研削研磨・切断用品	軸付ホイール	フェルトパフ	FMBP	10%~50%
研削研磨・切断用品	軸付ホイール	研磨材 ワンタッチネジ込式軸付タイプ フラップ凹凸面研磨タイプ	YCF-SH	2%~33%
研削研磨・切断用品	切断用品	サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)	TSBD180	10%
研削研磨・切断用品	超硬バー	超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク	NRBL	20%
研削研磨・切断用品	超硬バー	超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット	NRBD	19%~20%
研削研磨・切断用品	砥石	軸付砥石 A砥粒 円筒タイプ	MAAEP	10%
研削研磨・切断用品	砥石	軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ	MGCEP	10%
研削研磨・切断用品	砥石	軸付砥石 高硬度鋼用	MRAB	46%~109%
研削研磨・切断用品	砥石	平面研削用85A砥石(金型研削用) 1号平型 & 10号両ドビテール	85A180	9%~39%
研削研磨・切断用品	砥石	平面研削用GC砥石 1号平型	GC205	26%~33%
研削研磨・切断用品	砥石	平面研削用SG砥石 1号平型	SG205	13%
研削研磨・切断用品	砥石	平面研削用WA砥石 1号平型	WAR180	3%~32%
電動・空圧工具	空圧工具	アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー	BELTP	1%~37%
電動・空圧工具	空圧工具	エアフレックス(往復運動)/専用ヤスリ/エア工具 メンテナンス用パーツ	LX-MAXAF-CP	34%~101%
電動・空圧工具	空圧工具	マイクロエアグラインダー 3mmシャンク用 高耐久タイプ/精密タイプ/静音・低振動タイプ	MAXDSR103	52%
電動・空圧工具	空圧工具	マイクロエアサンダー/カップ砥石/カップブラシ/ペーパーディスク/ホルダ	PADK	32%~93%
電動・空圧工具	空圧工具	超静音エアグラインダー 6mmシャンク用(3mmコレット付)(騒音63dB)	MAXTSL102	13%~19%