


RoHS


Type		材質		硬度
クラウン	栈溝付ストレート	芯材	ライニング	
RWBCU	RWBMU	A6063	ウレタン(自然色)	ショアA90
RWBCG	RWBMG			ショアA70

①芯材外周にウレタンを焼付しています。


クラウンタイプ



栈溝付ストレートタイプ



■キー溝形状



■新JIS(B1301)キー溝寸法表

呼び	dH9	bJS9	t公差
N10	10	3	1.4
NK10	10	4	1.8
N12	12	6	2.8
N20	20	8	3.3
N25	25	10	3.3
N30	30	10	3.3
N35	35	10	3.3

<訂正用>

■新JIS(B1301)キー溝寸法表

呼び	dH9	bJS9	t公差
N10	10	3	1.4
NK10	10	4	1.8
N12	12	6	2.8
N20	20	8	3.3
N25	25	10	3.3
N30	30	10	3.3
N35	35	10	3.3