

■自動ステージ モータ仕様変更内容(3)

		変更前	変更後
対象シリーズ名		5相ステップモータ電磁ブレーキ付 XMSG / XYMSG / ZMSG / XYZMSG XCV / XYCV / ZCV / XYZCV XCVL(C) / XYCVL(C) / ZCVL(C) / XYZCVL (C)	
型式変更(例)		XMSG413-LA5-M-M / XCVL630-1-N-M-M	XMSG413-LA5-MA-M / XCVL630-1-N-MA-M
図面・外観比較 【図面例】XMSG413		<p>変更前</p>	
		<p>変更後</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">&lt;全長が2mm短くなります&gt; ※他のシリーズ(XMSG / XCV / XCVL(C))についても同様です。</p>	
モータ仕様比較	タイプ	5相ステップモータ 0.75A/相	
	特徴	電磁ブレーキ付	
	メーカー	オリエンタルモーター株式会社	
	型式	PK545AWM	PKE545MC-A1
	定格電流	0.75A/相	0.35A/相
	励磁最大静止トルク	0.12N・m	0.13N・m
	ローター慣性モーメント	$83 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$79 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
	ドライバ型式	RKD507M-A	RKSD503M-A
電磁ブレーキ入力電圧	DC24V 0.08A	DC24V±5% 0.08A	