







P1-1777<規格表>

ストローク数値の訂正

①寸法・外観が一部変更になり、型式が変わりました。②旧型式は取り扱いがございませんのでご了承ください。③旧型式はプライスダウン対象となりません。

 <p>(クランプ状態)</p> <p>RoHS</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>MC07-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体材質</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>表面処理</td> <td>三価クロメート</td> </tr> <tr> <td>ストローク(mm)</td> <td>13.6</td> </tr> <tr> <td>締圧力(N)</td> <td>490</td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>開閉角度</td> <td>93°</td> </tr> <tr> <td>自重(g)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>¥基準単価</td> <td>1,050</td> </tr> </tbody> </table>	型式	MC07-1	本体材質	SS400	表面処理	三価クロメート	ストローク(mm)	13.6	締圧力(N)	490	ハンドル		開閉角度	93°	自重(g)	70	¥基準単価	1,050	 <p>(クランプ状態)</p> <p>RoHS</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>MC07-2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体材質</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>表面処理</td> <td>三価クロメート</td> </tr> <tr> <td>ストローク(mm)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>締圧力(N)</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>開閉角度</td> <td>66°</td> </tr> <tr> <td>自重(g)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>¥基準単価</td> <td>1,060</td> </tr> </tbody> </table>	型式	MC07-2	本体材質	SS400	表面処理	三価クロメート	ストローク(mm)	10	締圧力(N)	500	ハンドル		開閉角度	66°	自重(g)	100	¥基準単価	1,060	 <p>(クランプ状態)</p> <p>RoHS</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>MC07-3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体材質</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>表面処理</td> <td>三価クロメート</td> </tr> <tr> <td>ストローク(mm)</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>締圧力(N)</td> <td>1960</td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>開閉角度</td> <td>140°</td> </tr> <tr> <td>自重(g)</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>¥基準単価</td> <td>1,310</td> </tr> </tbody> </table>	型式	MC07-3	本体材質	SS400	表面処理	三価クロメート	ストローク(mm)	30	締圧力(N)	1960	ハンドル		開閉角度	140°	自重(g)	370	¥基準単価	1,310
型式	MC07-1																																																										
本体材質	SS400																																																										
表面処理	三価クロメート																																																										
ストローク(mm)	13.6																																																										
締圧力(N)	490																																																										
ハンドル																																																											
開閉角度	93°																																																										
自重(g)	70																																																										
¥基準単価	1,050																																																										
型式	MC07-2																																																										
本体材質	SS400																																																										
表面処理	三価クロメート																																																										
ストローク(mm)	10																																																										
締圧力(N)	500																																																										
ハンドル																																																											
開閉角度	66°																																																										
自重(g)	100																																																										
¥基準単価	1,060																																																										
型式	MC07-3																																																										
本体材質	SS400																																																										
表面処理	三価クロメート																																																										
ストローク(mm)	30																																																										
締圧力(N)	1960																																																										
ハンドル																																																											
開閉角度	140°																																																										
自重(g)	370																																																										
¥基準単価	1,310																																																										
<p><b>MC07-1</b> (旧型式 TC06)</p> 	<p><b>MC07-2</b> (旧型式 TC07)</p> 	<p><b>MC07-3</b> (旧型式 TC02)</p> 																																																									
 <p>(クランプ状態)</p> <p>RoHS</p>	 <p>(クランプ状態)</p> <p>RoHS</p>	 <p>(クランプ状態)</p> <p>RoHS</p>																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>MC07-4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体材質</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>表面処理</td> <td>三価クロメート</td> </tr> <tr> <td>ストローク(mm)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>締圧力(N)</td> <td>1568</td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>開閉角度</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>自重(g)</td> <td>460</td> </tr> <tr> <td>¥基準単価</td> <td>1,480</td> </tr> </tbody> </table>	型式	MC07-4	本体材質	SS400	表面処理	三価クロメート	ストローク(mm)	12	締圧力(N)	1568	ハンドル		開閉角度	45°	自重(g)	460	¥基準単価	1,480	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>MC07-5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体材質</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>表面処理</td> <td>三価クロメート</td> </tr> <tr> <td>ストローク(mm)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>締圧力(N)</td> <td>1600</td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>開閉角度</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>自重(g)</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>¥基準単価</td> <td>1,470</td> </tr> </tbody> </table>	型式	MC07-5	本体材質	SS400	表面処理	三価クロメート	ストローク(mm)	12	締圧力(N)	1600	ハンドル		開閉角度	45°	自重(g)	450	¥基準単価	1,470	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>MC07-6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体材質</td> <td>SS400</td> </tr> <tr> <td>表面処理</td> <td>三価クロメート</td> </tr> <tr> <td>ストローク(mm)</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>締圧力(N)</td> <td>1960</td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>開閉角度</td> <td>190°</td> </tr> <tr> <td>自重(g)</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>¥基準単価</td> <td>1,440</td> </tr> </tbody> </table>	型式	MC07-6	本体材質	SS400	表面処理	三価クロメート	ストローク(mm)	30	締圧力(N)	1960	ハンドル		開閉角度	190°	自重(g)	390	¥基準単価	1,440			
型式	MC07-4																																																										
本体材質	SS400																																																										
表面処理	三価クロメート																																																										
ストローク(mm)	12																																																										
締圧力(N)	1568																																																										
ハンドル																																																											
開閉角度	45°																																																										
自重(g)	460																																																										
¥基準単価	1,480																																																										
型式	MC07-5																																																										
本体材質	SS400																																																										
表面処理	三価クロメート																																																										
ストローク(mm)	12																																																										
締圧力(N)	1600																																																										
ハンドル																																																											
開閉角度	45°																																																										
自重(g)	450																																																										
¥基準単価	1,470																																																										
型式	MC07-6																																																										
本体材質	SS400																																																										
表面処理	三価クロメート																																																										
ストローク(mm)	30																																																										
締圧力(N)	1960																																																										
ハンドル																																																											
開閉角度	190°																																																										
自重(g)	390																																																										
¥基準単価	1,440																																																										
<p><b>MC07-4</b> (旧型式 TC51BS)</p> 	<p><b>MC07-5</b> (旧型式 TC51BXS)</p> 	<p><b>MC07-6</b> (旧型式 TC50A)</p> 																																																									

<訂正用>

MC07-1
SS400
三価クロメート
13.6
490
93°
70
1,050