


P2-1688<外形図>

ラバー本体の厚みと押さえシートを含む厚み部の寸法と、図面下部に記載の注記を下記のように訂正いたします。
また、リード線押さえシート寸法表を追加しました。

角型

MRHSK (標準固定タイプ)
MRHSS (標準指定タイプ)
MHRHS (高温タイプ)




■リード線押さえシート寸法

Type	電流値A	C	D
MRHSK	—	(23)	(30)
MRHSS	5A未満	(25)	(40)
MHRHS	5A～8A未満	(40)	(40)
MRHSSS	8A～16A	(40)	(100)

()内の寸法は参考値となります。

センサ付

MRHSSS (標準指定タイプ)
MHRHSS (高温タイプ)



(標準タイプ)

☐材質

本体 : シリコンゴム
リード線 : ニッケル(Ni)
リード線被覆 : シリコン(MRHSK)
: テフロン(その他)
K熱電対線被覆 : ふっ素樹脂(PFA)

(高温タイプ)

☐材質

本体 : 耐熱シリコンゴム
リード線 : ニッケル(Ni)
リード線被覆 : テフロン
K熱電対線被覆 : ふっ素樹脂(PFA)

①最高使用温度
標準固定タイプ : 200℃
標準指定タイプ : 220℃
高温タイプ : 250℃

②A≥B


③B≦Dのときリード線押さえシートの
大きさはB寸法と同等になります。

④A=100～120の場合 E=20、
A≥400の場合 E=105となります。

P2-1690<外形図>


ラバーヒータ(丸型)の、ラバー本体の厚みと押さえシートを含む厚み部の寸法を下記のように訂正いたします。
また、リード線押さえシート寸法表を追加しました。

MRHCS (標準タイプ)



穴付タイプ

MRHCH (標準タイプ)
MHRHH (高温タイプ)



①最高使用温度
標準タイプ : 220℃
高温タイプ : 250℃

■リード線押さえシート寸法

Type	電流値A	C	G
MRHCS	5A未満	(25)	(40)
MRHCH	5A～8A未満	(40)	(40)
MHRHH	8A	(40)	(80)

()内の寸法は参考値となります。

(標準タイプ)

☐材質

本体 : シリコンゴム
リード線 : ニッケル(Ni)
リード線被覆 : テフロン

(高温タイプ)

☐材質

本体 : 耐熱シリコンゴム
リード線 : ニッケル(Ni)
リード線被覆 : テフロン