

HFSYシリーズのマンセル色は(2.5Y8/12)となります。



ALUMINUM FRAMES -HFS8 SERIES-


40・80mm角 HFS8シリーズアルミフレーム

-1列溝-

■特長：設備架台などにご利用される標準的なフレームです。

RoHS		Type	材質	表面処理
指定長	固定長			
GFS8	KGFS8	A6063S-T6相当		白アルマイト処理
NEFS8	KNEFS8			
NFSL8	KNFSL8	A6063S-T5		黒アルマイト処理
NEFSB8	KNEFSB8			
EFS8	KEFS8	A6N01SS-T5		白アルマイト処理
HFS8	KHFS8			
HFSL8	KHFSL8			
EFSB8	KEFSB8			黒アルマイト処理
HFSB8	KHFSB8			
HFSLB8	KHFSLB8			
CAF8	KCAF8			クリア塗装 (アルマイト処理+透明塗装)
HFSY8	KHFSY8			焼付塗装(黄色)

①切断面・追加工部には表面処理がされていません。



■各種フレームの特長





フレーム種類	材質	
NEFS・NESLシリーズ	A6063S-T5	既存シリーズの材質をA6063S-T5に変更し大幅なプライスダウンを実現しました。断面2次モーメントは既存シリーズと同じです。材質変更により耐力・引張り強さが低下します(詳細☞P.494)。また色が若干異なります。
NEFSBシリーズ(新商品)		
HFSシリーズ	A6N01SS-T5	HFSシリーズと同等の剛性を維持しつつ、軽量化・低価格化を実現したフレームです。
EFSシリーズ		
CAFシリーズ	A6061SS-T6相当	アルマイト処理をしたHFSシリーズの上からクリア塗装を施しました。通常のアルマイト処理に比べベツヤがあり美観に優れます。
GFSシリーズ		
HFSLシリーズ	A6N01SS-T5	剛性を追求した厚肉のフレームです。高い荷重を受ける筐体に適します。
HFSYシリーズ		
HFSYシリーズ		軽量・安価を追求したフレームです。強度よりも軽量・安価を優先する場合に適します。黄色の焼付塗装を施したフレームです。扉回りや危険区域への注意色として適します。色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル色2.5Y8/12)です。

NEFS8-4040
NEFSB8-4040 (黒アルマイト)
EFS8-4040
EFSB8-4040 (黒アルマイト)

HFS8-4040
HFSB8-4040 (黒アルマイト)
CAF8-4040 (クリア塗装)
HFSY8-4040 (焼付塗装・黄色)

NFSL8-4040
HFSL8-4040 (ライトタイプ)
HFSLB8-4040
(ライトタイプ・黒アルマイト)

GFS8-4040 (高剛性)



<貼り付け用>

フレーム種類	材質	
NEFS・NESLシリーズ	A6063S-T5	既存シリーズの材質をA6063S-T5に変更し大幅なプライスダウンを実現しました。断面2次モーメントは既存シリーズと同じです。材質変更により耐力・引張り強さが低下します(詳細☞P.494)。また色が若干異なります。
NEFSBシリーズ(新商品)		
HFSシリーズ	A6N01SS-T5	HFSシリーズと同等の剛性を維持しつつ、軽量化・低価格化を実現したフレームです。
EFSシリーズ		
CAFシリーズ	A6061SS-T6相当	アルマイト処理をしたHFSシリーズの上からクリア塗装を施しました。通常のアルマイト処理に比べベツヤがあり美観に優れます。
GFSシリーズ		
HFSLシリーズ	A6N01SS-T5	剛性を追求した厚肉のフレームです。高い荷重を受ける筐体に適します。
HFSYシリーズ		
HFSYシリーズ		軽量・安価を追求したフレームです。強度よりも軽量・安価を優先する場合に適します。黄色の焼付塗装を施したフレームです。扉回りや危険区域への注意色として適します。色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル色2.5Y8/12)です。