


## P.1034<外形図>

穴加工付タイプに注釈を追加しました。

### ■穴加工付タイプ



①穴端部からガラス端部まで5mm以上あけてください。

②MRAとMRAAのF寸公差は±1.0となります。

## P.1061<公差表>

標準タイプのT寸法公差を下記のように訂正いたします。

### ●Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率

| T      | T寸公差      |        |        | ソリ・ネジレ率    |
|--------|-----------|--------|--------|------------|
|        | PKA       | PKAH   | PKCA   | 1000mmに対して |
| 1・2・3  | +0.1~+0.5 | —      | —      | —          |
| 5・8・10 | 0~+1.1    | 0~+1.1 | 0~+1.1 | 1.2%以下     |
| 16・20  | —         | —      | 0~+1.7 | 0.8%以下     |
| 25     | —         | —      | —      |            |

## P.1077<規格表>

下記のように黄色選択時の数値を追記しました。

| 型式                       |       | 色                       | L    | 照度 (ルクス)lx          |                   | 入力電圧 (V)     | 入力電流 (mA)      | 消費電力 (W)       | 温度範囲 (°C) | 色温度 (ケルビン)             | 配光角度      | 質量 (g) |
|--------------------------|-------|-------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|-----------|--------|
| Type                     | P     |                         |      | ( ) 内はクリアカバー        |                   |              |                |                |           |                        |           |        |
|                          |       |                         |      | lx/0.5m             | lx/1m             |              |                |                |           |                        |           |        |
| LEDS<br>(筐体シルバー・乳白色カバー)  | 190   | W<br>(白色)<br>Y*<br>(黄色) | 200  | 白490(220)<br>黄250   | 白120(150)<br>黄70  | 10W~         | 白225<br>黄210   | 白5.4<br>黄4.8   | -10<br>45 | 白<br>5000<br>黄<br>2000 | 約<br>110° | 310    |
|                          | 350   |                         | 360  | 白750(900)<br>黄540   | 白210(250)<br>黄130 | 20W~         | 白450<br>黄400   | 白10.8<br>黄9.6  |           |                        |           | 460    |
| LEDST<br>(筐体シルバー・クリアカバー) | 665   |                         | 675  | 白1180(1410)<br>黄800 | 白380(430)<br>黄220 | DC24<br>±10% | 白900<br>黄800   | 白21.6<br>黄19.2 |           |                        |           | 820    |
|                          | 980   |                         | 990  | 白1330(1590)<br>黄840 | 白400(480)<br>黄240 |              | 白1350<br>黄1200 | 白32.4<br>黄28.8 |           |                        |           | 1180   |
| LEDSB<br>(筐体黒色・乳白色カバー)   | 1295* |                         | 1305 | 白1480(1850)<br>黄910 | 白440(550)<br>黄260 |              | 白1800<br>黄1600 | 白43.2<br>黄38.4 |           |                        |           | 1540   |
|                          | 1610* |                         | 1620 | 白1590(1950)<br>黄950 | 白490(600)<br>黄280 |              | 白2250<br>黄2000 | 白54<br>黄48     |           |                        |           | 1900   |

## P.1130<規格表>

表中のA寸、C寸、B寸を下記のように訂正いたします。

| 本体<br>タイプ   | 型式    |     | 車輪材質          | H   | A   | C   | F1  | F2 | G1 | G2 | d    | E  | r  | B  |    |      |      | t    | 許容荷重 (N) |      |      |      | 質量 (g) |       |       |       | Y基準値 |   |   |   |
|-------------|-------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|------|------|----------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|------|---|---|---|
|             | Type  | D   |               |     |     |     |     |    |    |    |      |    |    | N  | R  | P    | t    |      | N        | R    | P    | t    | N      | R     | P     | t     | N    | R | P | t |
| 自在          | CSHN  | 50A | N<br>(強化ナイロン) | 68  | 70  | 54  | 54  | —  | 36 | —  | 6.5  | 22 | 50 | 28 | 28 | 28   | 3    | 2000 | 800      | 1500 | 340  | 370  | 360    | 620   | 1,250 | 950   | —    | — | — | — |
|             |       | 50  |               | 79  | 90  | 90  | 71  | —  | 71 | —  | 11   | 25 | 54 | 38 | —  | 3.5  | 3500 | —    | —        | —    | 870  | —    | —      | 1,540 | —     | —     | —    | — | — | — |
|             |       | 65A |               | 92  | 90  | 90  | 71  | —  | 71 | —  | 11   | 25 | 62 | 38 | 36 | 38   | 3.5  | 3000 | 1100     | 2100 | 940  | 960  | 940    | 1,080 | 1,475 | 2,415 | —    | — | — | — |
|             |       | 65  |               | 92  | 100 | 100 | 80  | 78 | 80 | 78 | 11   | 14 | 50 | 45 | —  | 4    | 6000 | —    | —        | —    | 1700 | —    | —      | 2,140 | —     | —     | —    | — | — | — |
|             |       | 75A |               | 106 | 90  | 90  | 71  | —  | 71 | —  | 11   | 25 | 66 | 38 | 36 | 38   | 3.5  | 4000 | 1400     | 2200 | 1030 | 1040 | 1070   | 1,240 | 1,910 | 2,460 | —    | — | — | — |
|             |       | 75  |               | 106 | 100 | 100 | 80  | 78 | 80 | 78 | 11   | 14 | 55 | 45 | —  | 4    | 6000 | —    | —        | —    | 1850 | —    | —      | 2,440 | —     | —     | —    | — | — | — |
|             |       | 50A |               | 68  | 80  | 50  | 66  | —  | 36 | —  | 6.5  | —  | 28 | 28 | 28 | 3    | 2000 | 800  | 1500     | 190  | 220  | 210  | 645    | 745   | —     | —     | —    | — | — | — |
| 固定          | CSHK  | 65A | R<br>(ゴム)     | 92  | 111 | 70  | 91  | —  | 47 | —  | 10.5 | —  | 36 | 38 | 38 | 3.5  | 3000 | 1100 | 2100     | 560  | 580  | 600  | 1,210  | 1,310 | 1,670 | —     | —    | — | — | — |
|             |       | 65  |               | 92  | 104 | 119 | 80  | 78 | 80 | 78 | 11   | —  | 45 | —  | 4  | 6000 | —    | —    | —        | 1700 | —    | —    | 1,400  | —     | —     | —     | —    | — | — | — |
|             |       | 75A |               | 106 | 123 | 72  | 103 | —  | 52 | —  | 10.5 | —  | 36 | 38 | 38 | 3.5  | 4000 | 1400 | 2200     | 680  | 700  | 720  | 1,370  | 1,520 | 2,190 | —     | —    | — | — | — |
|             |       | 75  |               | 106 | 104 | 119 | 80  | 78 | 80 | 78 | 11   | —  | 45 | —  | 4  | 6000 | —    | —    | —        | 1560 | —    | —    | 1,550  | —     | —     | —     | —    | — | — | — |
|             |       | 50A |               | 68  | 70  | 54  | 54  | —  | 36 | —  | 6.5  | 22 | 69 | 28 | 28 | 28   | 3    | 2000 | 800      | 1500 | 400  | 400  | 420    | 980   | 1,340 | 1,350 | —    | — | — | — |
| 自在<br>ストップ付 | CSHNS | 65A | P<br>(フェノール)  | 92  | 90  | 90  | 71  | —  | 71 | —  | 11   | 25 | 88 | 38 | 36 | 38   | 3.5  | 3000 | 1100     | 2100 | 1100 | 1110 | 1140   | 1,950 | 2,485 | 2,985 | —    | — | — | — |
|             |       | 65  |               | 92  | 100 | 100 | 80  | 78 | 80 | 78 | 11   | 14 | 89 | 45 | —  | 4    | 6000 | —    | —        | —    | 1800 | —    | —      | 2,750 | —     | —     | —    | — | — | — |
|             |       | 75A |               | 106 | 90  | 90  | 71  | —  | 71 | —  | 11   | 25 | 88 | 38 | 36 | 38   | 3.5  | 4000 | 1400     | 2200 | 1200 | 1210 | 1220   | 2,250 | 2,700 | 3,380 | —    | — | — | — |
|             |       | 75  |               | 106 | 100 | 100 | 80  | 78 | 80 | 78 | 11   | 14 | 89 | 45 | —  | 4    | 6000 | —    | —        | —    | 2000 | —    | —      | 3,100 | —     | —     | —    | — | — | — |